



Nagrzewnica z wentylatorem i termostatem, ECR



Nagrzewnica ECR z zintegrowanym termostatem i wydajnością cieplną 550W, wyposażona w wentylator, który rozprowadza ciepło równomiernie po całej obudowie, zapobiegając powstawaniu tak zwanych hot-spots. Urządzenie eliminuje problem skraplania pary wodnej nawet przy gwałtownym spadku temperatury na zewnątrz. Fabrycznie zamontowany termostat oszczędza miejsce wewnątrz obudowy i skraca czas montażu urządzenia.

NORMY BRANŻOWE

cRUus_UL

CE

EAC

FUNKCJE

Opis: Wysoce wydajna Nagrzewnica zapobiega skraplaniu pary wodnej. Wiatrak usprawnia działanie naturalnej wentylacji wspomagając równomierne rozprowadzanie powietrza. Podwójnie izolowana. Montaż beznarzędziowy na 35 mm zaczep na szynę DIN (EN60715).

Materiał: Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V-0.

Obszar nastawialny: Od 0 °C do 60 °C.

Element grzewczy: Rezystor PTC, duży współczynnik temperaturowy.

Trwałość wentylatora: 50 000 godz. przy 25 °C.

Temperatura robocza: Od -45 °C do +70 °C.

Połączenie: Zacisk 2-polowy 2.5 mm², maks. moment 0.8 Nm

Zabezpieczenie: IP 20, klasa II (podwójna izolacja).

Zatwierdzenia: CE

Wykończenie: Jasnoszary.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

High performance fan heater with a 550 watt heating capacity, and integrated thermostat

The large amount of heat generated by the optimised sized heater is distributed within the enclosure using forced air, produced by the heater's fan

Customers save installation time as the thermostat is integrated into the fan heater and therefore does not need to be connected

When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops

As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented

Customer's labour costs are reduced due to not having to install a separate thermostat, which also saves vital space inside the enclosure

Voltage (V): 220-240 V AC, 50/60 Hz

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Wykończenie	Kolor
ECR550	160mm	100mm	122mm	plastik	Gładki	Jasnoszary

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Napięcie (V): Wersja 100-120 V AC na zamówienie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE