


Termostat stały, EFR



Termostat EFR z stykiem zwrotnym (NO) lub rozwiernym (NC), utrzymuje stałą temperaturę, włącza i wyłącza urządzenia takie jak wentylatory filtrujące lub nagrzewnice z wentylatorem, w zależności od potrzeb. Ogranicza koszty eksploatacji. Fabrycznie ustawiona temperatura zapobiega przypadkowym zmianom jej ustawienia.

NORMY BRANŻOWE

cRUus_UL

CE

EAC

FUNKCJE

Opis: Termostat z fabrycznie ustawioną temperaturą. Element czujnika — bimetal termostatyczny. Wersja czerwona (EFR202) z stykiem rozwiernym do regulacji grzejników. Wersja niebieska (EFR201) z stykiem zwrotnym do regulacji urządzeń chłodzących lub sygnalizacyjnych. Zaczep montażowy do szyny DIN 35 mm (EN 60715).

Materiał: Tworzywo sztuczne zgodność z UL94 V-0.

Pojemność przełącznika: 250 V AC, 5 (1,6) A. 120 V AC, 10 (2) A. 24 V DC, 30 W. Wartości przedstawione w nawiasach dotyczą obciążenia indukcyjnego. Maksymalny prąd rozruchu 16 A (AC) przez 10 sekund.

Temperatura robocza: Od -40 °C do +80 °C.

Trwałość użytkowa: > 100 000 cykli.

Połączenie: Zacisk 2-polowy 2.5 mm², maks. moment 0.8 Nm.

Zabezpieczenie: IP 20.

Zatwierdzenia: Atest CE, EAC, cULus_UL

Wykończenie: Jasnoszary.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel

The pre-set temperature limit, avoids tampering by unauthorised personnel

The thermostat with a normally open contact (EFR201), is used to control cooling or high temperature alarms, and the thermostat with a normally closed contact (EFR202), is used to control heating

Description: EFR201 - Normally opened contact; EFR202 - Normally closed contact

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Zakończ	Kolor
EFR202	47mm	33mm	33mm	Plastik	Gładka	Jasnoszary
EFR201	47mm	33mm	33mm	Plastik	Gładka	Jasnoszary

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE