

Uszczelniacze otworów Hol-Sealers

Seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water with Hol-Sealers hole seals. Seals will cover any size or shape of hole from .19-in. diameter to maximum diameter shown in table. Can be used on enclosure walls up to .31-in. (8-mm) thick. Maintains enclosures Type rating 3R, 4, 4X (Stainless Steel version only) 12, and 13 when installed in an nVent HOFFMAN enclosure.



NORMY BRANŻOWE

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 12, 13; File No. E61997 (MS)

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

FUNKCJE

Uszczelka odporna na olej

Available in multiple colors and sizes

Steel model has plated stud (10-32x5/8) and wing nut

Stainless steel model has 300 series stainless steel stud (10-24x5/8) and wing nut

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Materiał	Zakończ	Kolor	Kod koloru	Grubość	Średnica otworu
AS056M	Stal miękka	Malowany proszkowo	Szary	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056MSS	Stal nierdzewna 304	Polerowany			1.5mm	14mm max
ASPBGSS	Stal nierdzewna 304	Polerowany			1.5mm	22mm max
AS050	Stal miękka	Malowany proszkowo	Szary	ANSI 61	1.5mm	22mm max
AS050LG	Stal miękka	Malowany proszkowo	Jasnoszary	RAL 7035	1.5mm	22mm max
AS075SS	Stal nierdzewna 304	Polerowany			1.5mm	27mm max
AS075	Stal miękka	Malowany proszkowo	Szary	ANSI 61	1.5mm	27mm max
AS075LG	Stal miękka	Malowany proszkowo	Jasnoszary	RAL 7035	1.5mm	27mm max
ASPBSS	Stal nierdzewna 304	Polerowany			1.5mm	32mm max
AS050SS	Stal nierdzewna 304	Polerowany			1.5mm	22mm max
AS056CB	Stal miękka	Malowany proszkowo	Szary	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS100	Stal miękka	Malowany proszkowo	Szary	ANSI 61	1.5mm	35mm
AS100LG	Stal miękka	Malowany proszkowo	Jasnoszary	RAL 7035	1.5mm	35mm
AS100SS	Stal nierdzewna 304	Polerowany			1.5mm	35mm
ASPB	Stal miękka	Malowany proszkowo	Szary	ANSI 61	1.5mm	32mm max
ASPB LG	Stal miękka	Malowany proszkowo	Jasnoszary	RAL 7035	1.5mm	32mm max
AS125	Stal miękka	Malowany proszkowo	Szary	ANSI 61	1.5mm	43mm max
AS125SS	Stal nierdzewna 304	Polerowany			1.5mm	43mm max
AS150SS	Stal nierdzewna 304	Polerowany			1.5mm	51mm max

Numer katalogowy	Materiał	Zakończ	Kolor	Kod koloru	Grubość	Średnica otworu
AS150	Stal miękka	Malowany proszkowo	Szary	ANSI 61	1.5mm	51mm max
AS150LG	Stal miękka	Malowany proszkowo	Jasnoszary	RAL 7035	1.5mm	51mm max
AS200SS	Stal nierdzewna 304	Polerowany			1.5mm	64mm max
AS200	Stal miękka	Malowany proszkowo	Szary	ANSI 61	1.5mm	64mm max
AS200LG	Stal miękka	Malowany proszkowo	Jasnoszary	RAL 7035	1.5mm	64mm max
AS056MFB	Stal miękka	Malowany proszkowo	Szary	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056MLG	Stal miękka	Malowany proszkowo	Jasnoszary	RAL 7035	1.5mm	14mm max
AS250SS	Stal nierdzewna 304	Polerowany			1.5mm	76mm max
AS250	Stal miękka	Malowany proszkowo	Szary	ANSI 61	1.5mm	76mm max
AS300SS	Stal nierdzewna 304	Polerowany			1.5mm	92mm max
AS300	Stal miękka	Malowany proszkowo	Szary	ANSI 61	1.5mm	92mm max
ASPBG	Stal miękka	Malowany proszkowo	Szary	ANSI 61	1.5mm	22mm max
AS350	Stal miękka	Malowany proszkowo	Szary	ANSI 61	1.5mm	105mm max
AS350SS	Stal nierdzewna 304	Polerowany			1.5mm	105mm max
AS400	Stal miękka	Malowany proszkowo	Szary	ANSI 61	1.5mm	117mm max
AS400SS	Stal nierdzewna 304	Polerowany			1.5mm	117mm max
AS125LG	Stal miękka	Malowany proszkowo	Jasnoszary	RAL 7035	1.5mm	43mm max

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.