


Boczne ramy górne do obudów stojących, MCUP



Dodatkowe miejsce, utworzone przez ramę przedłużającą, jest zamykane za pomocą tych paneli w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony i ograniczenia dostępu do tego obszaru.

FUNKCJE

Opis: Do zakrywania boków górnej ramy kablowej MCU. Mocowane za pomocą 4 śrub i nowych, opatentowanych elementów ustalających.

Materiał: Blacha stalowa 1,35 mm.

Wykończenie: Strukturalne malowanie proszkowe RAL 7035.

Liczba sztuk w zestawie: 2 panele z osprzętem montażowym.

SPECYFIKACJE

Grubość:	1.35mm
Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kod koloru:	RAL 7035

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Szybka wysyłka
MCUP306R5	300mm	600mm	12mm	Stal miękka	Nie
MCUP205R5	200mm	500mm	12mm	Stal miękka	Nie
MCUP208R5	200mm	800mm	12mm	Stal miękka	Nie
MCUP308R5	300mm	800mm	12mm	Stal miękka	Nie
MCUP206R5	200mm	600mm	12mm	Stal miękka	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE