

Conector de pino, sinalização



CARACTERÍSTICAS

Projetado para aplicação na trama do trilho

Martelado em um orifício de diâmetro 3/8 pol. (9,5 mm) perfurado pela alma do trilho do mesmo lado que o orifício foi perfurado

O método de instalação recomendado exige uma ligação 12 pol. (304,8 mm) mais longa do que a barra de emenda

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho do condutor	Length (L)	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)
SBPAJ332	Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvanized, Bare	3/16" Bondstrand	812.8mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAJ333	Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvanized, Bare	3/16" Bondstrand	838.2mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAJ336	Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvanized, Bare	3/16" Bondstrand	914.4mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAJ345	Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvanized, Bare	3/16" Bondstrand	1143mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAJ346	Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvanized, Bare	3/16" Bondstrand	1168.4mm	4.8 mm	10.5 mm

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho do condutor	Length (L)	Diâmetro 1(Ø1)	Diâmetro 2(Ø2)
SBPAJ348	Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvanized, Bare	3/16" Bondstrand	1219.2mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAJ396	Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvanized, Bare	3/16" Bondstrand	2438mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAJG156	Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvanized, Bare	1/4" Bondstrand	3962.4mm	6.4 mm	10.5 mm
SBPAJG34	Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvanized, Bare	1/4" Bondstrand	863.6mm	6.4 mm	10.5 mm
SBPAJG36	Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvanized, Bare	1/4" Bondstrand	914.4mm	6.4 mm	10.5 mm
SBPAJG48	Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvanized, Bare	1/4" Bondstrand	1219.2mm	6.4 mm	10.5 mm
SBPAJ537	Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvanized, Bare	5/16" Bondstrand	939.8mm	7.9 mm	10.5 mm
SBPAJ548	Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvanized, Bare	5/16" Bondstrand	1219.2mm	7.9 mm	10.5 mm
SBPAJA30	Copper, Aço, Carbon Aço	Electrogalvanized, Tinned, Pregalvanized	Diâmetro de 0,330"	762mm	8.4 mm	10.5 mm
SBPAJA34	Copper, Aço, Carbon Aço	Electrogalvanized, Tinned, Pregalvanized	Diâmetro de 0,330"	863.6mm	8.4 mm	10.5 mm
SBPAJA36	Copper, Aço, Carbon Aço	Electrogalvanized, Tinned, Pregalvanized	Diâmetro de 0,330"	914.4mm	8.4 mm	10.5 mm

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho do condutor	Length (L)	Diâmetro 1(Ø1)	Diâmetro 2(Ø2)
SBPAJA42	Copper, Aço, Carbon Aço	Electrogalvanized, Tinned, Pregalvanized	Diâmetro de 0,330"	1066.8mm	8.4 mm	10.5 mm
SBPAJA48	Copper, Aço, Carbon Aço	Electrogalvanized, Tinned, Pregalvanized	Diâmetro de 0,330"	1219.2mm	8.4 mm	10.5 mm
SBPAJA60	Copper, Aço, Carbon Aço	Electrogalvanized, Tinned, Pregalvanized	Diâmetro de 0,330"	1524mm	8.4 mm	10.5 mm
SBPAJB120	Copper, Aço, Carbon Aço	Electrogalvanized, Tinned, Pregalvanized	Diâmetro de 0,334"	3048mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB24	Copper, Aço, Carbon Aço	Electrogalvanized, Tinned, Pregalvanized	Diâmetro de 0,334"	609.6mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB30	Copper, Aço, Carbon Aço	Electrogalvanized, Tinned, Pregalvanized	Diâmetro de 0,334"	762mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB32	Copper, Aço, Carbon Aço	Electrogalvanized, Tinned, Pregalvanized	Diâmetro de 0,334"	812.8mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB34	Copper, Aço, Carbon Aço	Electrogalvanized, Tinned, Pregalvanized	Diâmetro de 0,334"	863.6mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB36	Copper, Aço, Carbon Aço	Electrogalvanized, Tinned, Pregalvanized	Diâmetro de 0,334"	914.4mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB42	Copper, Aço, Carbon Aço	Electrogalvanized, Tinned, Pregalvanized	Diâmetro de 0,334"	1066.8mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB44	Copper, Aço, Carbon Aço	Electrogalvanized, Tinned, Pregalvanized	Diâmetro de 0,334"	1117.6mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB46	Copper, Aço, Carbon Aço	Electrogalvanized, Tinned, Pregalvanized	Diâmetro de 0,334"	1168.4mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB48	Copper, Aço, Carbon Aço	Electrogalvanized, Tinned, Pregalvanized	Diâmetro de 0,334"	1219.2mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB60	Copper, Aço, Carbon Aço	Electrogalvanized, Tinned, Pregalvanized	Diâmetro de 0,334"	1524mm	8.5 mm	10.5 mm

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho do condutor	Length (L)	Diâmetro 1(Ø1)	Diâmetro 2(Ø2)
SBPAJB72	Copper, Aço, Carbon Aço	Electrogalvanized, Tinned, Pregalvanized	Diâmetro de 0,334"	1828.8mm	8.5 mm	10.5 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Profundidade (D)
SBPAJ332	31 3/4mm
SBPAJ333	31 3/4mm
SBPAJ336	31 3/4mm
SBPAJ345	31 3/4mm
SBPAJ346	31 3/4mm
SBPAJ348	31 3/4mm
SBPAJ396	31 3/4mm
SBPAJG156	31 3/4mm
SBPAJG34	31 3/4mm
SBPAJG36	31 3/4mm
SBPAJG48	31 3/4mm
SBPAJ537	31 3/4mm
SBPAJ548	31 3/4mm
SBPAJA30	31 3/4mm
SBPAJA34	31 3/4mm

Número de catálogo	Profundidade (D)
SBPAJA36	31 3/4mm
SBPAJA42	31 3/4mm
SBPAJA48	31 3/4mm
SBPAJA60	31 3/4mm
SBPAJB120	31 3/4mm
SBPAJB24	31 3/4mm
SBPAJB30	31 3/4mm
SBPAJB32	31 3/4mm
SBPAJB34	31 3/4mm
SBPAJB36	31 3/4mm
SBPAJB42	31 3/4mm
SBPAJB44	31 3/4mm
SBPAJB46	31 3/4mm
SBPAJB48	31 3/4mm
SBPAJB60	31 3/4mm
SBPAJB72	31 3/4mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Recomenda-se usar graxa de ligação de pino (T369) ao instalar.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE