

Conector para trilho com pino de metal, sinalização



CARACTERÍSTICAS

Usado para conexão de bondstrand ou fios da via férrea de cobre sólido para conexões da via, circuitos danificados ou ligação ao redor da junta da barra de emenda

Martelado em um orifício de diâmetro 3/8 pol. (9,5 mm) perfurado pela alma do trilho do mesmo lado que o orifício foi perfurado

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Electrogalvanized;Tinned;Bare

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Tamanho do condutor	Tamanho do condutor do conector	Length (L)	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)
SBPAC3A	Copper Alloy, Cadmium Bronze, Carbon Steel	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	120.7mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAC3A12	Copper Alloy, Cadmium Bronze, Carbon Steel	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	323.9mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAC3B24	Copper Alloy, Cadmium Bronze, Carbon Steel	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	628.7mm	4.8 mm	10.5 mm

Número de catálogo	Material	Tamanho do condutor	Tamanho do condutor do conector	Length (L)	Diâmetro 1(Ø1)	Diâmetro 2(Ø2)
SBPAC3G	Copper Alloy, Cadmium Bronze, Carbon Steel	3/16" Bondstrand	#6 sólido	120.7mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAC3G12	Copper Alloy, Cadmium Bronze, Carbon Steel	3/16" Bondstrand	#6 sólido	323.9mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAC3R	Copper Alloy, Cadmium Bronze, Carbon Steel	3/16" Bondstrand	#8 sólido	120.7mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAC3Y	Copper Alloy, Cadmium Bronze, Carbon Steel	3/16" Bondstrand	#9 sólido	120.7mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPACGBJ34	Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Copper Alloy, Cadmium Bronze, Carbon Steel	1/4" Bondstrand	#6 filamentado	892.2mm	6.4 mm	10.5 mm
SBPACGBJ4	Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Copper Alloy, Cadmium Bronze, Carbon Steel	1/4" Bondstrand	#6 filamentado	130.3mm	6.4 mm	10.5 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Profundidade (D)
SBPAC3A	31.75mm
SBPAC3A12	31.75mm
SBPAC3B24	31.75mm
SBPAC3G	31.75mm
SBPAC3G12	31.75mm

Número de catálogo	Profundidade (D)
SBPAC3R	31.75mm
SBPAC3Y	31.75mm
SBPACGBJ34	31.75mm
SBPACGBJ4	31.75mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Recomenda-se usar graxa de ligação de pino (T369) ao instalar.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE