

# Link de teste de circuito de via com shunt duplo, boleto, suporte em T



## CARACTERÍSTICAS

Um conjunto fácil de transportar que pode ser usado na maioria dos tipos de trilhos

Duas resistências em um conjunto: "Rígida" zero ohm e 0,06 ohm

Não há resistor sujeito a falha: O produto é pré-projetado para fornecer corrente permanente de 0,06 ohm

Testado para garantir a confiabilidade da corrente de 0,06 ohm

Isolação de cor laranja para alta visibilidade

Cabo soldado ao grampo do terminal

Pontos de contato endurecidos em abertura de grampo por corrosão e sedimentos

Projeto exclusivo garante o contato positivo e fixação segura

Cabo em forma de T que permite o torque manual fácil e rápido

## ESPECIFICAÇÕES

**Cor:** Orange

Table 1/2

| Número de catálogo | Material                                     | Length (L) | Largura (W) | Altura (H) | Tamanho do boleto do trilho (RHS) | Resistência de desvio             |
|--------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SBB2721T           | Cadmium<br>Bronze, Aço,<br>Polyvinylchloride | 2184mm     | 95.25 mm    | 25.4 mm    | 76.2 mm Max                       | Hard (Zero Ohm), Tuned (0.06 Ohm) |

| Número de catálogo | Material                                         | Length (L) | Largura (W) | Altura (H) | Tamanho do boleto do trilho (RHS) | Resistência de desvio             |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SBB2721G           | Cadmium<br>Bronze, Aço,<br>Polyvinylchlorid<br>e | 2184mm     | 95.25 mm    | 25.4 mm    | 76.2 mm Max                       | Hard (Zero Ohm), Tuned (0.06 Ohm) |


Table 2/2

| Número de catálogo | Tamanho do condutor              | Número de pontos de contato |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| SBB2721T           | 3/16" Bondstrand, 5/32" Stranded | 2                           |
| SBB2721G           | 3/16" Bondstrand, 5/32" Stranded | 3                           |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Para atender às exigências elétricas de 0,06 Ohms, o comprimento fabricado pode ser maior do que o indicado.

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium and vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

#### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência  
técnica

#### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**