


Podstawa zwodu, tłoczona regulowana, gwint imperialny

Instalacje zasilające



FUNKCJE

Do zastosowań na powierzchniach płaskich, pionowych i pochyłych

Zaczep podstawy zwodu można regulować, co eliminuje konieczność stosowania adapterów przegubowych

Dostępne jako wstępnie skonfigurowane do zastosowań pionowych

Montaż przy użyciu kleju lub mocowań z wkrętami

Odpowiednie wielokierunkowe zaciskanie kabla pod jednopunktowym naprężeniem śrubowym

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI


Table 1/1

Numer katalogowy	Rozmiar przewodu, UL	Wysokość (H)	Szerokość (W)
LPA30212	Class 1 - Class 2 (4/0 Max)	34.92 mm	101.600 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Podstawy pionowe są fabrycznie przygotowane do montażu w pozycji pionowej.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE