

Kit de conector jumper de trilho, alimentação, estilo W



CARACTERÍSTICAS

Fornece resistência elétrica constante

Resistência superior à corrosão

A isolamento do condutor tem jaqueta de poliolefina cruzada de baixa emissão de fumaça

Instalação fácil com treinamento mínimo do instalador

Equipamento de instalação simples e altamente portátil

Igualmente utilizável em trilhos antigos, usados ou novos

Altamente durável

ESPECIFICAÇÕES

Estilo do terminal de ligação: W

Table 1/2

Número de catálogo	Isolado	Material	Acabamento	Tamanho do condutor	Length (L)	Diâmetro (Ø)
PBW12W00242	SimEFS_PBW12 W00242	Copper, Ethylene Propylene Rubber	Bare, Tinned	250 kcmil Ropelay	1066.8mm	16.59 mm
PBW13S00152	Sim	Copper, Ethylene Propylene Rubber, Aço	Copper Plated, Bare	500 kcmil Ropelay	1320.8mm	23.42 mm

Número de catálogo	Isolado	Material	Acabamento	Tamanho do condutor	Length (L)	Diâmetro (Ø)
PBW13S00172	SimEFS_PBW13 S00172	Copper, Ethylene Propylene Rubber, Aço	Copper Plated, Bare	500 kcmil Ropelay	1828.8mm	23.42 mm
PBW12C36	Não	Copper	Bare, Tinned	1/0 Concentric	914.4mm	9.5 mm
PBW12C48	NãoEFS_PBW1 2C48	Copper	Bare, Tinned	1/0 Concentric	1219.2mm	9.5 mm
PBW12J48	Não	Copper	Bare, Tinned	2/0 Ropelay	1219.2mm	12.04 mm
PBW12Q48	Não	Copper	Bare, Tinned	4/0 concêntrico	1219.2mm	13.44 mm
PBW12S56	Não	Copper	Bare, Tinned	4/0 Ropelay	1422.4mm	15.21 mm
PBW12W14	Não	Copper	Bare, Tinned	250 kcmil Ropelay	355.6mm	16.59 mm
PBW12W42	Não	Copper	Bare, Tinned	250 kcmil Ropelay	1066.8mm	16.59 mm
PBW12W54	NãoEFS_PBW1 2W54	Copper	Bare, Tinned	250 kcmil Ropelay	1371.6mm	16.59 mm
PBW13S27	Não	Copper, Aço	Bare, Copper Plated	500 kcmil Ropelay	685.8mm	23.42 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Espessura do isolamento
PBW12W00242	2.4 mm
PBW13S00152	2.7 mm
PBW13S00172	2.7 mm
PBW12C36	
PBW12C48	
PBW12J48	

Número de catálogo	Espessura do isolamento
PBW12Q48	
PBW12S56	
PBW12W14	
PBW12W42	
PBW12W54	
PBW13S27	

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Os kits contêm: (80) ligações, (160) material de soldagem liga F80, (1) par de molde de reposição, (1) arrancador à pedra e (1) limpador de molde.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE