

Copper-Bonded Ground Rod, Pointed

Power Utilities



FUNKCJE

99.9% pure electrolytic copper coating

Rods have a high carbon steel core and tip that provide superior strength when driving

Copper coating will not crack when bent or tear when driven

Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467

nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end

UL logo and control number where applicable stamped on each rod for easy inspection after installation

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Wytrzymałość na rozciąganie	Średnica pręta uziemiającego, nominalna	Średnica pręta uziemiającego, rzeczywista (Ø)	Grubość poszycia	Waga jednostki	Etykieta UPC
611330	552 MPa Min	1/2"	12.8 mm	254 µm	0.980 kg	Nie


DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

For rods to be listed to UL® 467, they must be at least 8' (2.44 m) in length.

IEC® EN 62561-2 supercedes EN 50164-2.

Additional lengths available.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE