



Miedziana płyta uziemiająca

Instalacje zasilające



SCHEMATY



FUNKCJE

Zapewnia dużą powierzchnię do odprowadzania prądu do ziemi

Dostępne w różnych rozmiarach oraz konfiguracjach przewodów wielożyłowych

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/1				
Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość	Połączenie przewodu elastycznego	Grubość
710190	710190	600 mm	Brak	1.50 mm

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)		
GPE	Elektroda płyty uziemiającej	
C	Materiał	C: Miedź (C11000)
E	Połączenie przewodu elastycznego	C: Ciągłe (2 x połączenie „L J” ERICO CADWELD) E: Koniec (połączenie „L J” ERICO CADWELD) N: Brak przewodu wielożyłowego
A	Kod grubości płyty (tolerancja materiału)	A: 1/32" (min. dla piorunów – Cu) B: 1/16" (min. dla zasilania – Cu) C: 3/32" D: 1/8" E: 1/4" (min. dla zasilania – stal) F: 3/8" G: 1/2" H: 1/64" (26 GA) J: 3/16"
H	Kod szerokości płyty	A: 1" · B: 2" · C: 3" · D: 4" · E: 5" · F: 6" · G: 9" · H: 12" · J: 18" K: 24" · L: 30" · M: 36" · N: 42" · P: 48" · Q: 17" · R: 10"
024	Kod długości płyty (cale) (wymagane 3 cyfry)	
1L*	Typ kabla wielożyłowego (kod kabla ERICO)	
024*	Długość kabla wielożyłowego (cale)	
(T)*	Cynowany	

* Pole puste, jeśli nie ma zastosowania

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE