

Contador de surtos, mostrador digital



CARACTERÍSTICAS

Registra hora e data de eventos de surtos transientes


Contador que pode ser reinicializado

Transdutor de encaixe com efeito de Hall

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	DSCL2
Limite de deslocamento	100
Indicação de status	LCD
Conexão, filamento	50 mm ² Max
Comprimento do fio condutor	50.8mm
Material do gabinete	UL® 94V-0 termoplástico
Classificação do gabinete	IP 20 NEMA®-1
Instalação	35 mm top hat DIN rail
Temperatura	-20 to 70 °C
Module Width	2 M
Profundidade (D)	68mm
Altura (H)	90 mm
Largura (W)	36 mm
Peso unitário	190 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE