

# Conjunto para montagem pelo teto em PVC, condutor paralelo a condutor em linha



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Permite que condutores de proteção contra descargas atmosféricas sejam ocultados em tetos e paredes

Usar a conexão em linha para condutor e prender à estrutura usando a placa base

## ESPECIFICAÇÕES

**Tamanho do condutor, UL:** Class 1 - Class 2 (4/0 Max)

Table 1/1


| Número de catálogo | Material                                                    | Material da conexão, condutor em linha | Material da conexão, condutor paralelo | Comprimento da haste (L) | Diâmetro externo (OD) | Peso unitário |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| LPC66524           | Copper, Polyvinylchloride, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305) | Copper                                 | Copper                                 | 660.4mm                  | 48.26 mm              | 1.45 kg       |

| Número de catálogo | Material                                                              | Material da conexão, condutor em linha | Material da conexão, condutor paralelo | Comprimento da haste (L) | Diâmetro externo (OD) | Peso unitário |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| LPC66524BI         | Aluminum, Copper, Polyvinylchloride, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305) | Copper                                 | Bi-Metallic                            | 660.4mm                  | 48.26 mm              | 1.45 kg       |
| LPC66518BI         | Aluminum, Copper, Polyvinylchloride, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305) | Copper                                 | Bi-Metallic                            | 508mm                    | 48.26 mm              | 1.25 kg       |
| LPC66518           | Copper, Polyvinylchloride, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305)           | Copper                                 | Copper                                 | 508mm                    | 48.26 mm              | 1.26 kg       |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Consulte sempre o fabricante ou proprietário do telhado quanto aos materiais adequados para faíscas.

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**América do Norte**

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

**Europa**

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

**APAC**

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE