

VIA-DU-20 Control Unit



This product is currently being phased out, to be replaced by the all-new Elexant 650c-Modbus. nVent RAYCHEM VIA-DU-20 is an energy efficient control unit for ramp heating, surface snow melting and de-icing applications. Equipped with ground temperature and moisture sensors, the system is only energised when these are both activated. An optional ambient temperature sensor is available, for identifying risk of freezing rain.

FUNKCJE

Simple and fast to install and operate

Energy saving: circuits energized only when ground temperature and moisture sensors are activated

BMS connection and alarm contacts for remote alarm function

Reliable during long life: 6 year extended product warranty available, maintenance free

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	IP Rating	Sensor Type	Pavement Moisture Sensor	Adjustment Range, Frost Protection	Power Consumption, Standby
599514-000	VIA-DU-20	IP65	Remote Sensor	Tak	1 – 6 °C	5 W

Table 2/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Wysokość	Szerokość	Głębokość
599514-000	VIA-DU-20	54 mm	190 mm	58 mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT