

Terminação de Receptor



CARACTERISTICAS

Desempenho melhorado na ponta da lâmina

Desempenho testado além da IEC® 61400-24

Desempenho superior durante a vida útil do receptor

Menos de 12°C (54°F) de aumento de temperatura após o impacto de 225 kA

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho do condutor	Conductor Type	Tamanho da rosca (TS)	Length (L)
WT2TC1MV05.5	Polypropylene, Stainless Steel 316 (EN 1.4401), Copper	Tinned	50 mm ² filamentado	Concentric	M10	5500mm

Table 2/2

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	A
WT2TC1MV05.5	40 mm	106 mm	130 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE