

MI Series Bare Copper Heating Cable



nVent RAYCHEM mineral insulated (MI) series resistance trace heating cables are used for low temperature maintenance applications such as long pipeline heating, condensation prevention and ramp heating. Copper sheath with continuous exposure temperatures to 392 °F/200 °C and typical power outputs to 20 W/ft (65 W/m). Approved for use in hazardous areas.

FUNKCJE

Reduced total installed cost

Reduced power supply costs: lower start up currents compared with other technologies

Simple controls: current monitoring on series resistance provides instant visibility on critical circuits

Fast track/expedited service not available for configured heating units

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Min Cable Spacing:	25 mm
Max Power Output:	65 W/m
Max Continuous Exposure Temperature, Power Off:	200 °C
Min Installation Temperature:	-60 °C
Sheath Material:	Miedź
Area Classification:	Non-Hazardous; Hazardous
Insulation Material:	Magnesium Oxide

Table 1/1

Numer katalogowy	Supply Voltage	Nominal Resistance @ 20°C	Zewnętrzna średnica
HCC1M1.08	0 – 500 V	1.08 Ω/km	8.3 mm
HCC1M1.72	0 – 500 V	1.72 Ω/km	7.3 mm
HCC1M2.87	0 – 500 V	2.87 Ω/km	6.4 mm

Numer katalogowy	Supply Voltage	Nominal Resistance @ 20°C	Zewnętrzna średnica
HCC1M4	0 – 500 V	4 Ω/km	5.9 mm
HCC1M7	0 – 500 V	7 Ω/km	5.3 mm
HCC1M11	0 – 500 V	11 Ω/km	4.9 mm
HCC1M17	0 – 500 V	17 Ω/km	4.6 mm
HCC1M25	0 – 500 V	25 Ω/km	3.7 mm
HCC1M40	0 – 500 V	40 Ω/km	3.4 mm
HCC1M63	0 – 500 V	63 Ω/km	3.2 mm
HCH1L1250	0 – 300 V	1250 Ω/km	2.8 mm
HCH1L2000	0 – 300 V	2000 Ω/km	2.8 mm
HCC1M88	0 – 500 V	88 Ω/km	3 mm
HCH1M100	0 – 500 V	100 Ω/km	5.2 mm
HCH1M800	0 – 500 V	800 Ω/km	3.5 mm
HCH1M140	0 – 500 V	140 Ω/km	4.9 mm
HCH1M630	0 – 500 V	630 Ω/km	4 mm
HCH1M450	0 – 500 V	450 Ω/km	4 mm
HCH1M315	0 – 500 V	315 Ω/km	4.3 mm
HCH1M220	0 – 500 V	220 Ω/km	4.5 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Max Power Output: Depending on application, max power outputs up to 40W/ft are permitted.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT