

NGC-40 Series, Bridge Module



nVent RAYCHEM NGC-40 Series - Bridge Module provides the interface between a panel's internal CAN-based network and upstream devices. Multiple communication ports are supported, allowing serial and ethernet connections to be used with external devices: Each has two RS-485 ports, one RS-232 port and one 10/100 Base-T ethernet network with programmable communication parameters. A maximum of 80 NGC-40 modules, a combination of HTC, HTC3 or input/output modules, can be connected to one NGC-40-BRIDGE module.

FUNKCJE

Provides the interface between the NGC-40 system and any upstream devices

Also used to communicate with other HTC modules in the NGC-40 system

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Voltage Rating	Voltage Rating Type	Temperatura pracy	Supporting Protocol, CAN	Module Quantity
10730-002	NGC-40-BRIDGE	24 V	DC	-40 to 65 °C	Tak	80

Table 2/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Wysokość	Szerokość	Głębokość
10730-002	NGC-40-BRIDGE	87 mm	45 mm	106.4 mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT