

Podstawowy PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

Modułowy, kompaktowy PDU. Konstrukcja o bardzo niskim profilu



FUNKCJE

Podstawowe jednostki dystrybucji zasilania Enlogic umożliwiają zasilanie w szafach, a także w szafach typu Open Frame Rack i obudowach ściennych

Napięcie wejściowe 230 VAC, jednofazowe

C13 i C19 gniazd

Profil aluminiowy 1RU

Regulowane mocowanie bez użycia narzędzi

SPECYFIKACJE

Table 1/6

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Ilość gniazda	Kolor
EB0311	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(12) C13	12	Czarny
EB0311-A	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(12) C13	12	Czarny
EB0317-A	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(10) C13, (1) C19	11	Czarny
EB0322	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(20) C13, (2) C19	22	Czarny
EB0322-A	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(30) C13, (6) C19	22	Czarny
EB0303	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(6) C19	6	Czarny
EB0321	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(20) C13	20	Czarny
EB0328	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13, (6) C19	30	Czarny

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Ilość gniazda	Kolor
EB0332	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(30) C13, (6) C19	36	Czarny
EB0337	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(36) C13, (6) C19	42	Czarny
EB0318-A	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(12) C13, (I) C19	13	Czarny
EB0305	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(6) C19	6	Czarny
EB0313	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(12) C13	12	Czarny

Table 2/6

Numer katalogowy	Wyłącznik automatyczny	Gniazda przełączane	Liczba wyłączników automatycznych	Moc znamionowa	Umiejscowienie kabla wejściowego	Napięcie wejściowe
EB0311	Brak wyłącznika automatycznego	Nie	0	3.7 kVA	Przedni podajnik	200 – 240V
EB0311-A	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	0		Przedni podajnik	100 – 240V
EB0317-A	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	0		Przedni podajnik	100 – 240V
EB0322	Brak wyłącznika automatycznego	Nie	0	3.7 kVA	Posuw górny	100 – 240V
EB0322-A	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	0		Przedni podajnik	100 – 240V
EB0303	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	2	7.4 kVA	Przedni podajnik	200 – 240V
EB0321	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	2	7.4 kVA	Posuw górny	200 – 240V
EB0328	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	2	7.4 kVA	Posuw górny	200 – 240V

Numer katalogowy	Wyłącznik automatyczny	Gniazda przełączane	Liczba wyłączników automatycznych	Moc znamionowa	Umiejscowienie kabla wejściowego	Napięcie wejściowe
EB0332	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	3		Posuw górny	200 – 240V
EB0337	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	2	5 kVA Ameryka Północna, 7.4 kVA Międzynarodowy	Posuw górny	200 – 240V
EB0318-A	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	2		Przedni podajnik	100 – 240V
EB0305	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	6		Przedni podajnik	200 – 240V
EB0313	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	2	7.4 kVA	Przedni podajnik	200 – 240V

Table 3/6

Numer katalogowy	Faza	Ocena przerw	Maks. Moc wejściowa	Napięcie znamionowe	Włącznik/wyłącznik w zestawie	Napięcie wyjściowe
EB0311	1 PH.	5kAIC	3.68 kVA	230V	Nie	230VAC
EB0311-A	1 PH.	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0317-A	1 PH.	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0322	1 PH.	5kAIC	3.68 kVA	230V	Nie	230VAC
EB0322-A	1 PH.	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0303	1 PH.	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nie	230VAC
EB0321	1 PH.	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nie	230VAC
EB0328	1 PH.	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nie	230VAC
EB0332	1 PH.	5kAIC	11.0 kVA			200 – 240VAC

Numer katalogowy	Faza	Ocenaprzerwań	Maks. Moc wejściowa	Napięcie znamionowe	Włącznik/wyłącznik w zestawie	Napięcie wyjściowe
EB0337	1 PH.	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nie	230VAC
EB0318-A	1 PH.	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0305	1 PH.	5kAIC	14.4 kVA			200 – 240VAC
EB0313	1 PH.	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nie	230VAC

Table 4/6

Numer katalogowy	Natężenie prądu (obniżone)	Typ wtyczki	Jednostki stelaża	Wymowany kabel wejściowy	Typ pomiaru	Materiał
EB0311	16 A.	IEC 60309 316P6 (IP44)	1U	Tak	Brak	Stal
EB0311-A	16 A.	C20	1U	Tak	Brak	
EB0317-A	20 A (16 A) Ameryka Północna, 16 Międzynarodowy	C20	0U	Tak	Brak	
EB0322	16 A.	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Tak	Brak	Stal
EB0322-A	20 A (16 A) Ameryka Północna, 16 Międzynarodowy	C20	0U	Tak	Brak	
EB0303	32 A.	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nie	Brak	Stal
EB0321	32 A.	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nie	Brak	Stal
EB0328	32 A.	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nie	Brak	Stal
EB0332	63 A.	IEC 60309 363P6 (IP44)	0U	Nie	Brak	

Numer katalogowy	Natężenie prądu (obniżone)	Typ wtyczki	Jednostki stelaża	Wymowany kabelwejsiowy	Typ pomiaru	Materiał
EB0337	30 A (24 A) Ameryka Północna, 32 Międzynarodow y	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nie	Brak	Stal
EB0318-A	16 A.	C20	2U	Tak	Brak	
EB0305	63 A.	IEC 60309 363P6 (IP44)	1U	Nie	Brak	
EB0313	32 A.	IEC 60309 332P6 (IP44)	1U	Nie	Brak	Stal

Table 5/6

Numer katalogowy	Zakończ	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Waga	Ilość opakowania
EB0311	Malowany proszkowo	43mm	444mm	41mm	2.25kg	1
EB0311-A						1
EB0317-A						1
EB0322	Malowany proszkowo	817mm	52mm	53mm	3.61kg	1
EB0322-A						1
EB0303	Malowany proszkowo	43mm	444mm	197mm		1
EB0321	Malowany proszkowo	817mm	52mm	53mm	5.61kg	1
EB0328	Malowany proszkowo	1490mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EB0332						1
EB0337	Malowany proszkowo	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EB0318-A						1

Numer katalogowy	Zakończ	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Waga	Ilość opakowania
EB0305						1
EB0313	Malowany proszkowo	43mm	444mm	197mm	5.21kg	1

Table 6/6

Numer katalogowy	Długość kabla wejściowego	Szybka wysyłka
EB0311	3m	Nie
EB0311-A	0m	Nie
EB0317-A	0m	Nie
EB0322	3m	Nie
EB0322-A	0m	Nie
EB0303	3m	Nie
EB0321	3m	Nie
EB0328	3m	Nie
EB0332	3m	Nie
EB0337	3m	Nie
EB0318-A	0m	Nie
EB0305	3m	Nie
EB0313	3m	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE