

Podstawowy PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

Modułowy, kompaktowy PDU. Konstrukcja o bardzo niskim profilu



FUNKCJE

Podstawowe jednostki dystrybucji zasilania Enlogic umożliwiają zasilanie w szafach, a także w szafach typu Open Frame Rack i obudowach ściennych

Napięcie wejściowe 400 VAC, 3-fazowe

C13 i C19 gniazd

Profil aluminiowy 1RU

Regulowane mocowanie bez użycia narzędzi

SPECYFIKACJE

Table 1/6

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Liczba gniazd	Kolor
EB0401	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(6) C19	6	Czarny
EB0402	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13, (6) C19	30	Czarny
EB0403	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(36) C13, (6) C19	42	Czarny
EB0450	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(21) C13/C19	42	Czarny
EB0807	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(6) C19	6	Czarny
EB0808	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(12) C13, (12) C19	24	Czarny
EB0809	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(18) C13, (6) C19	24	Czarny
EB0811	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(30) C13, (12) C19	42	Czarny

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Liczba gniazd	Kolor
EB0812	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(36) C13, (12) C19	48	Czarny
EB0850	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Czarny

Table 2/6

Numer katalogowy	Wyłącznik obwodu	Gniazda przełączane	Liczba wyłączników obwodu	Moc znamionowa	Długość kabla wejściowego	Lokalizacja kabla wejściowego
EB0401	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	0		3m	Posuw górny
EB0402	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	0		3m	Posuw górny
EB0403	Brak wyłącznika automatycznego	Nie	0	11.0 kVA	3m	Posuw górny
EB0450	Brak wyłącznika automatycznego	Nie	0	11.5 kVA Ameryka Północna, 11.0 kVA Międzynarodowy	1.8m	Posuw górny
EB0807	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	6		3m	Posuw górny
EB0808	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	6		3m	Posuw górny
EB0809	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	6		3m	Posuw górny
EB0811	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	6	22.0 kVA	3m	Posuw górny
EB0812	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	6		3m	Posuw górny

Numer katalogowy	Wyłącznik obwodu	Gniazda przełączane	Liczba wyłączników obwodu	Moc znamionowa	Długość kabla wejściowego	Lokalizacja kabla wejściowego
EB0850	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	6	17.3 kVA Ameryka Północna, 22.1 kVA Międzynarodowy	1.8m	Posuw górny

Table 3/6

Numer katalogowy	Napięcie wejściowe	Faza	Ocena przerwania	Napięcie nominalne	Maks. moc wejściowa	Przełącznik WŁ./WYŁ. w zestawie
EB0401	400V	3 PH WYE	5kAIC		11.0 kVA	
EB0402	400V	3 PH WYE	5kAIC		11.0 kVA	
EB0403	380 – 415V	3 PH.		415V	11.0 kVA	Nie
EB0450	380 – 415V	3 PH.		415V	11.5 / 11.0 kVA	Nie
EB0807	400V	3 PH WYE	5kAIC		22.0 kVA	
EB0808	400V	3 PH WYE	5kAIC		22.0 kVA	
EB0809	400V	3 PH WYE	5kAIC		22.0 kVA	
EB0811	380 – 415V	3 PH.		415V	22.0 kVA	Nie
EB0812	400V	3 PH WYE	5kAIC		22.0 kVA	
EB0850	380 – 415V	3 PH.		415V	17.3 / 22.1 kVA	Nie

Table 4/6

Numer katalogowy	Natężenie prądu (obniżone)	Napięcie wyjściowe	Jednostki stojaka	Typ wtyczki	Typ pomiaru	Odłączany kabel wejściowy
EB0401	16 A.	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Brak	Nie

Numer katalogowy	Natężenie prądu (obniżone)	Napięcie wyjściowe	Jednostki stojaka	Typ wtyczki	Typ pomiaru	Odłączany kabel wejściowy
EB0402	16 A.	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Brak	Nie
EB0403	16 A.	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Brak	Nie
EB0450	20 A (16 A) Ameryka Północna, 16 Międzynarodowy	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 520P6/516P6	Brak	Nie
EB0807	32 A.	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Brak	Nie
EB0808	32 A.	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Brak	Nie
EB0809	32 A.	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Brak	Nie
EB0811	32 A.	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Brak	Nie
EB0812	32 A.	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Brak	Nie
EB0850	30 A (24 A) Ameryka Północna, 32 Międzynarodowy	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Brak	Nie

Table 5/6

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Masa
EB0401						
EB0402						
EB0403	Stal	Malowany proszkowo	1490mm	52mm	53mm	6.11kg
EB0450	Stal	Malowany proszkowo	1490mm	56mm	55mm	9.5kg
EB0807						

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Masa
EB0808						
EB0809						
EB0811	Stal	Malowany proszkowo	1750mm	55mm	53mm	9.02kg
EB0812						
EB0850	Stal	Malowany proszkowo	1780mm	56mm	55mm	10kg

Table 6/6

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Szybka wysyłka
EB0401	1	Nie
EB0402	1	Nie
EB0403	1	Nie
EB0450	1	Nie
EB0807	1	Nie
EB0808	1	Nie
EB0809	1	Nie
EB0811	1	Nie
EB0812	1	Nie
EB0850	1	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE