


Płyta montażowa CPCI, prawe gniazdo systemowe



Płyty montażowe nVent SCHROFF CompactPCI mają najlepszą w swojej klasie integralność sygnału i wartości MTBF dzięki komponentom SMD, kondensatorom ceramicznym i złączom pasującym do prasy

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodnie z: Specyfikacja PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core, specyfikacja PICMG 2.1 R2.0 Hot Swap, specyfikacja magistrali zarządzania systemem PICMG 2.9 R1.0, specyfikacja PICMG 2.10 R1.0 Keying

Cyfrowe GND można podłączyć do/odizolować od masy podwozia za pomocą śrub

V(i/o) regulowane na +3,3 V lub +5 V.

Zasilanie napięciem zasilania przez powerbugs (pierścień tag M4), FASTONS

Warstwy zewnętrzne działają jak powierzchnie GND

Wtyczka użytkowa do sygnałów stanu (SMCQ)

Wiele płyt montażowych można umieścić razem bez utraty gniazd

Znakomite tłumienie szumów wysokiej częstotliwości i bardzo wysokie wartości MTBF dzięki kondensatorom ceramicznym

Złącze inteligentnej magistrali zarządzania platformą (IPMB) do PICMG 2.9

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba szczelin	Wysokość stojaka	Typ płyty montażowej	Szczelina systemowa	Szerokość szczeliny
23006-331	Płyta montażowa	1	3U	COMPACTPCI, brak magistrali		4HP
23006-811	Płyta montażowa	1	3U	COMPACTPCI, brak magistrali		4HP
23006-300	Płyta montażowa	8	3U	COMPACTPCI, 32-bitowy	W prawo	4HP
23006-301	Płyta montażowa	5	3U	COMPACTPCI, 32-bitowy	W prawo	4HP
23006-303	Płyta montażowa	3	3U	COMPACTPCI, 32-bitowy	W prawo	4HP
23006-332	Płyta montażowa	2	3U	COMPACTPCI, 32-bitowy	W prawo	4HP
23006-334	Płyta montażowa	4	3U	COMPACTPCI, 32-bitowy	W prawo	4HP
23006-336	Płyta montażowa	6	3U	COMPACTPCI, 32-bitowy	W prawo	4HP
23006-337	Płyta montażowa	7	3U	COMPACTPCI, 32-bitowy	W prawo	4HP
23006-353	Płyta montażowa	3	3U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP
23006-354	Płyta montażowa	4	3U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP
23006-355	Płyta montażowa	5	3U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP
23006-358	Płyta montażowa	8	3U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP
23006-372	Płyta montażowa	2	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP
23006-373	Płyta montażowa	3	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP
23006-374	Płyta montażowa	4	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP
23006-375	Płyta montażowa	5	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP
23006-376	Płyta montażowa	6	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba szczelin	Wysokość stojaka	Typ płyty montażowej	Szczelina systemowa	Szerokość szczeliny
23006-377	Płyta montażowa	7	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP
23006-378	Płyta montażowa	8	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP
23006-812	Płyta montażowa	2	3U	COMPACTPCI, 32-bitowy	W prawo	4HP
23006-813	Płyta montażowa	3	3U	COMPACTPCI, 32-bitowy	W prawo	4HP
23006-814	Płyta montażowa	4	3U	COMPACTPCI, 32-bitowy	W prawo	4HP
23006-815	Płyta montażowa	5	3U	COMPACTPCI, 32-bitowy	W prawo	4HP
23006-816	Płyta montażowa	6	3U	COMPACTPCI, 32-bitowy	W prawo	4HP
23006-817	Płyta montażowa	7	3U	COMPACTPCI, 32-bitowy	W prawo	4HP
23006-818	Płyta montażowa	8	3U	COMPACTPCI, 32-bitowy	W prawo	4HP
23006-833	Płyta montażowa	3	3U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP
23006-834	Płyta montażowa	4	3U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP
23006-835	Płyta montażowa	5	3U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP
23006-838	Płyta montażowa	8	3U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP
23006-862	Płyta montażowa	2	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP
23006-863	Płyta montażowa	3	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP
23006-864	Płyta montażowa	4	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP
23006-865	Płyta montażowa	5	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP
23006-866	Płyta montażowa	6	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba szczelin	Wysokość stojaka	Typ płyty montażowej	Szczelina systemowa	Szerokość szczeliny
23006-867	Płyta montażowa	7	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP
23006-868	Płyta montażowa	8	6U	COMPACTPCI, 64-bitowy	W prawo	4HP

Table 2/3						
Numer katalogowy	We/Wy napięciowe	Typ złącza	Typ złącza zasilania	Typ złącza mediów	Szerokość	Liczba opakowań
23006-331	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4		19.32mm	1
23006-811	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4		19.32mm	1
23006-300	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	161.56mm	1
23006-301	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	100.59mm	1
23006-303	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	60.05mm	1
23006-332	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	39.64mm	1
23006-334	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	80.28mm	1
23006-336	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	121.01mm	1
23006-337	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	141.24mm	1
23006-353	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	60.05mm	1
23006-354	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	80.28mm	1

Numer katalogowy	We/Wy napięciowe	Typ złącza	Typ złącza zasilania	Typ złącza mediów	Szerokość	Liczba opakowań
23006-355	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	100.59mm	1
23006-358	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	161.56mm	1
23006-372	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	39.64mm	1
23006-373	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	60.05mm	1
23006-374	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	80.28mm	1
23006-375	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	100.59mm	1
23006-376	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	121.01mm	1
23006-377	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	141.24mm	1
23006-378	3.3V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	161.56mm	1
23006-812	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	39.64mm	1
23006-813	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	60.05mm	1
23006-814	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	80.28mm	1
23006-815	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	100.59mm	1
23006-816	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	121.01mm	1

Numer katalogowy	We/Wy napięciowe	Typ złącza	Typ złącza zasilania	Typ złącza mediów	Szerokość	Liczba opakowań
23006-817	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	141.24mm	1
23006-818	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	161.56mm	1
23006-833	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	60.05mm	1
23006-834	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	80.28mm	1
23006-835	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	100.59mm	1
23006-838	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	161.56mm	1
23006-862	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	39.64mm	1
23006-863	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	60.05mm	1
23006-864	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	80.28mm	1
23006-865	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	100.59mm	1
23006-866	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	121.01mm	1
23006-867	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	141.24mm	1
23006-868	5V	HM 2.0	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe	161.56mm	1

Table 3/3

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
------------------	----------------

23006-331	Nie
23006-811	Nie
23006-300	Nie
23006-301	Nie
23006-303	Nie
23006-332	Nie
23006-334	Nie
23006-336	Nie
23006-337	Nie
23006-353	Nie
23006-354	Nie
23006-355	Nie
23006-358	Nie
23006-372	Nie
23006-373	Nie
23006-374	Nie
23006-375	Nie
23006-376	Nie
23006-377	Nie

23006-378	Nie
23006-812	Nie
23006-813	Nie
23006-814	Nie
23006-815	Nie
23006-816	Nie
23006-817	Nie
23006-818	Nie
23006-833	Nie
23006-834	Nie
23006-835	Nie
23006-838	Nie
23006-862	Nie
23006-863	Nie
23006-864	Nie
23006-865	Nie
23006-866	Nie
23006-867	Nie
23006-868	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE