


Universal Busbar Support, High Ampacity



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Universal fixing system

Installs quickly and easily

Extremely robust construction

Screws are made from non-magnetic stainless steel

Halogen free insulators

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Max Working Voltage, IEC (Ui)	Temperatura de trabalho	Em conformidade com	Flammability Rating
UBS2-10T-160	561520	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Aço 304 (EN 1.4301)	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0


Table 2/3

Número de catálogo	Número do artigo	Typical Application Current Rating	Busbars per Phase	Largura do barramento	Busbar Thickness	Largura (W)
UBS2-10T-160	561520	5700 A	1 - 2	160 mm	10 mm	307 mm

Table 3/3

Número de catálogo	Número do artigo	A
UBS2-10T-160	561520	110 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE