

Panel przedni, montaż osłony



Płaski panel przedni. Osłona z uszczelką EMC ze stali nierdzewnej.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Do uszczelki EMC ze stali nierdzewnej

Al, 2.5 mm, anodowane z przodu, przewodzące

SPECYFIKACJE

Głębokość (D):	2.5mm
Materiał:	Aluminium
Typ akcesoriów:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni
Typ:	Panel przedni bez uchwytu
Ekranowanie EMC:	Nie (możliwość ponownego montażu)

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Montaż	Typ uszczelki EMC	Wykończenie przednie
20846-424	3U	16HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Montaż	Typ uszczelki EMC	Wykończenie przednie
20846-425	3U	3HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-426	3U	4HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-427	3U	5HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-428	3U	6HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-429	3U	7HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-430	3U	8HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-431	3U	10HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-432	3U	12HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-433	3U	14HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-434	3U	21HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-436	3U	28HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-437	3U	42HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-438	3U	63HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-442	6U	3HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-443	6U	4HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-444	6U	5HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-445	6U	6HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-446	6U	7HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Montaż	Typ uszczelki EMC	Wykończenie przednie
20846-447	6U	8HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-448	6U	10HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-449	6U	12HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-450	6U	14HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-451	6U	21HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-452	6U	28HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-453	6U	42HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-454	6U	63HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
20846-456	6U	16HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
30846-676	3U	84HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
30846-771	6U	84HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
30846-588	2U	84HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
30846-683	4U	84HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
30846-859	9U	84HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
30846-864	3U	2HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane
30846-865	6U	2HP	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane

Table 2/3

Numer katalogowy	Tylne wykończenie	Traktowane krawędzie	Zgodność z	Zakończ	Wysokość (H)	Szerokość (W)
------------------	-------------------	----------------------	------------	---------	--------------	---------------

20846-424	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	128.4mm	80.9mm
20846-425	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	128.4mm	14.9mm
20846-426	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	128.4mm	20mm
20846-427	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	128.4mm	25mm
20846-428	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	128.4mm	30.1mm
20846-429	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	128.4mm	35.2mm
20846-430	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	128.4mm	40.3mm
20846-431	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	128.4mm	50.5mm
20846-432	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	128.4mm	60.6mm
20846-433	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	128.4mm	70.8mm
20846-434	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	128.4mm	106.3mm
20846-436	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	128.4mm	141.9mm
20846-437	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	128.4mm	213mm
20846-438	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	128.4mm	319.7mm
20846-442	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	261.8mm	14.9mm

20846-443	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	261.8mm	20mm
20846-444	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	261.8mm	25mm
20846-445	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	261.8mm	30.1mm
20846-446	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	261.8mm	35.2mm
20846-447	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	261.8mm	40.3mm
20846-448	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	261.8mm	50.5mm
20846-449	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	261.8mm	60.6mm
20846-450	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	261.8mm	70.8mm
20846-451	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	261.8mm	106.3mm
20846-452	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	261.8mm	141.9mm
20846-453	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	261.8mm	213mm
20846-454	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	261.8mm	319.7mm
20846-456	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	261.8mm	80.9mm
30846-676	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane, Pasywny	128.4mm	426.4mm
30846-771	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	261.8mm	426.4mm

30846-588	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane, Pasywny	84mm	426.4mm
30846-683	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	172.9mm	426.4mm
30846-859	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	395.1mm	426.4mm
30846-864	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	128.4mm	9.8mm
30846-865	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Anodowane	261.8mm	9.8mm

Table 3/3

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
20846-424	Nie
20846-425	Nie
20846-426	Nie
20846-427	Nie
20846-428	Nie
20846-429	Nie
20846-430	Nie
20846-431	Nie
20846-432	Nie
20846-433	Nie
20846-434	Nie


Numer katalogowy	Szybka wysyłka
20846-436	Nie
20846-437	Nie
20846-438	Nie
20846-442	Nie
20846-443	Nie
20846-444	Nie
20846-445	Nie
20846-446	Nie
20846-447	Nie
20846-448	Nie
20846-449	Nie
20846-450	Nie
20846-451	Nie
20846-452	Nie
20846-453	Nie
20846-454	Nie
20846-456	Nie
30846-676	Nie

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
30846-771	Nie
30846-588	Nie
30846-683	Nie
30846-859	Nie
30846-864	Nie
30846-865	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Materiał mocujący (tuleje, śruby kołnierzowe) należy zamówić oddzielnie.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE