

Inteligentny PDU, EN1xxx, VAC, 230-PH

Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu



FUNKCJE

Inteligentne jednostki dystrybucji zasilania Enlogic EN1xxx monitorują moc wejściową całego PDU, zapewniają monitorowanie poziomu jednostki klasy rozliczeniowej

Wyświetlanie danych o wysokiej widoczności i interaktywny wyświetlacz graficzny

Zmierzyć obciążenia wyłączników w nadmiarowych zasilaniach, aby uniknąć przypadkowego przestoju

Umożliwia inteligentne równoważenie obciążenia w celu uzyskania oszczędności energii i maksymalnego wykorzystania mocy

Interfejs Gigabit Ethernet i nadmiarowy Ethernet (10/100)

Rozwiązanie IPDU DC dla maksymalnie 64 jednostek PDU

Sterownik Hot-Swap bez narzędzi

Napięcie wejściowe 230 VAC, jednofazowe

C13, C19 gniazd

SPECYFIKACJE

Table 1/6

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Liczba gniazd	Kolor
EN1326	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(20) C13, (4) C19	24	Czarny
EN1325	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(20) C13, (4) C19	24	Czarny
EN1330	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(28) C13, (6) C19	34	Czarny
EN1335	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(32) C13, (6) C19	38	Czarny
EN1337	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(36) C13, (6) C19	42	Czarny

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Liczba gniazd	Kolor
EN1350	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21	40	Czarny
EN1380	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(16) Blokowanie C13/C15, (16) Blokowanie C13/C15/C19/C21	32	Czarny

Table 2/6

Numer katalogowy	Wyłącznik obwodu	Gniazda przełączane	Liczba wyłączników obwodu	Moc znamionowa	Długość kabla wejściowego	Lokalizacja kabla wejściowego
EN1326	Brak wyłącznika automatycznego	Nie	0	3.7 kVA	3m	Posuw górny
EN1325	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	2	7.4 kVA	3m	Posuw górny
EN1330	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	2			Posuw górny
EN1335	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	2			Posuw górny
EN1337	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	2	7.4 kVA	3m	Posuw górny
EN1350	20 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	2	7.4 kVA	3m	Posuw górny
EN1380	20 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	2	7.4 kVA	3m	Posuw górny

Table 3/6

Numer katalogowy	Napięcie wejściowe	Faza	Ocena przerw	Napięcie nominalne	Maks. moc wejściowa	Przełącznik WŁ./WYŁ. w zestawie
EN1326	100 – 240V	1 PH.	5kAIC	230V	3.3 kVA	Nie
EN1325	200 – 240V	1 PH.	5kAIC	230V	7.44 kVA	Nie

Numer katalogowy	Napięcie wejściowe	Faza	Ocenaprzerań	Napięcie nominalne	Maks. moc wejściowa	Przełącznik WŁ./WYŁ. w zestawie
EN1330	200 – 240V	1 PH.	5kAIC		7.44 kVA	
EN1335	200 – 240V	1 PH.	5kAIC		7.44 kVA	
EN1337	200 – 240V	1 PH.	5kAIC	230V	7.44 kVA	Nie
EN1350	200 – 240V	1 PH.	5kAIC	230V	7.44 kVA	Nie
EN1380	200 – 240V	1 PH.	5kAIC	230V	7.44 kVA	Nie

Table 4/6

Numer katalogowy	Natężenie prądu (obniżone)	Napięcie wyjściowe	Jednostki stojaka	Typ wtyczki	Typ pomiaru	Odlączany kabel wejściowy
EN1326	16 A.	230VAC	0U	IEC 60309 316P6 (IP44)	Wejście	Tak
EN1325	32 A.	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Wejście	Nie
EN1330	32 A.	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Wejście	Nie
EN1335	32 A.	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Wejście	Nie
EN1337	32 A.	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Wejście	Nie
EN1350	32 A.	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Wejście	Nie
EN1380	32 A.	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Wejście	Nie

Table 5/6

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Masa
EN1326	Stal	Malowany proszkowo	1490mm	52mm	53mm	7.01kg
EN1325	Stal	Malowany proszkowo	1490mm	52mm	53mm	7.1kg

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Masa
EN1330						
EN1335						
EN1337	Stal	Malowany proszkowo	1750mm	52mm	53mm	8.12kg
EN1350	Stal	Malowany proszkowo	1490mm	56mm	55mm	8.22kg
EN1380	Stal	Malowany proszkowo	1490mm	56mm	55mm	8.02kg

Table 6/6

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Szybka wysyłka
EN1326	1	Nie
EN1325	1	Nie
EN1330	1	Nie
EN1335	1	Nie
EN1337	1	Nie
EN1350	1	Nie
EN1380	1	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE