

# Inteligentny PDU, EN2xxx, VAC, 230-PH

Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu



## FUNKCJE

Inteligentne jednostki dystrybucji zasilania Enlogic EN2xxx monitorują moc wejściową całego PDU i oferują zdalne przełączanie poszczególnych gniazd, zapewniają monitorowanie poziomu jednostki rozliczeniowej

Wyświetlanie danych o wysokiej widoczności i interaktywny wyświetlacz graficzny

Zmierzyć obciążenia wyłączników w nadmiarowych zasilaniach, aby uniknąć przypadkowego przestoju

Umożliwia inteligentne równoważenie obciążenia w celu uzyskania oszczędności energii i maksymalnego wykorzystania mocy

Interfejs Gigabit Ethernet i nadmiarowy Ethernet (10/100)

Rozwiązanie IPDU DC dla maksymalnie 64 jednostek PDU

Sterownik Hot-Swap bez narzędzi

Napięcie wejściowe 230 VAC, jednofazowe

C13, C19 gniazd

## SPECYFIKACJE

Table 1/6

| Numer katalogowy | Rodzina produktów | Typ              | Typ produktu     | Typ gniazda       | Liczba gniazd | Kolor  |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------|
| EN2316-A         | Enlogic           | Inteligentny PDU | Listwa gniazdowa | (12) C13, (4) C19 | 16            | Czarny |
| EN2317           | Enlogic           | Inteligentny PDU | Listwa gniazdowa | (12) C13, (4) C19 | 16            | Czarny |
| EN2326           | Enlogic           | Inteligentny PDU | Listwa gniazdowa | (20) C13, (4) C19 | 24            | Czarny |
| EN2325           | Enlogic           | Inteligentny PDU | Listwa gniazdowa | (20) C13, (4) C19 | 24            | Czarny |
| EN2329           | Enlogic           | Inteligentny PDU | Listwa gniazdowa | (24) C13, (8) C19 | 32            | Czarny |

| Numer katalogowy | Rodzina produktów | Typ              | Typ produktu     | Typ gniazda                                              | Liczba gniazd | Kolor  |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------|
| EN2337           | Enlogic           | Inteligentny PDU | Listwa gniazdowa | (38) C13, (6) C19                                        | 44            | Czarny |
| EN2350           | Enlogic           | Inteligentny PDU | Listwa gniazdowa | (20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21                       | 40            | Czarny |
| EN2380           | Enlogic           | Inteligentny PDU | Listwa gniazdowa | (16) Blokowanie C13/C15, (16) Blokowanie C13/C15/C19/C21 | 32            | Czarny |

Table 2/6

| Numer katalogowy | Wyłącznik obwodu               | Gniazda przełączane | Liczba wyłączników obwodu | Moc znamionowa | Długość kabla wejściowego | Lokalizacja kabla wejściowego |
|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|
| EN2316-A         | 16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag   | Tak                 | 0                         |                |                           | Przedni podajnik              |
| EN2317           | 16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag   | Tak                 | 0                         |                |                           | Posuw górny                   |
| EN2326           | Brak wyłącznika automatycznego | Tak                 | 0                         | 3.7 kVA        | 3m                        | Posuw górny                   |
| EN2325           | 16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag   | Tak                 | 2                         | 7.4 kVA        | 3m                        | Posuw górny                   |
| EN2329           | 16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag   | Tak                 | 2                         | 7.4 kVA        | 3m                        | Posuw górny                   |
| EN2337           | 16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag   | Tak                 | 2                         |                |                           | Posuw górny                   |
| EN2350           | 20 A, jednobiegunowy, Hy-Mag   | Tak                 | 2                         | 7.4 kVA        | 3m                        | Posuw górny                   |
| EN2380           | 20 A, jednobiegunowy, Hy-Mag   | Tak                 | 2                         | 7.4 kVA        | 3m                        | Posuw górny                   |

Table 3/6

| Numer katalogowy | Napięcie wejściowe | Faza  | Maks. moc wejściowa | Napięcie nominalne | Przełącznik WŁ./WYŁ. w zestawie | Napięcie wyjściowe |
|------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| EN2316-A         | 100 – 240V         | 1 PH. | 3.68 kVA            |                    |                                 | 100 – 240VAC       |
| EN2317           | 200 – 240V         | 1 PH. | 3.68 kVA            |                    |                                 | 200 – 240VAC       |
| EN2326           | 100 – 240V         | 1 PH. | 3.68 kVA            | 230V               | Tak                             | 230VAC             |
| EN2325           | 200 – 240V         | 1 PH. | 7.44 kVA            | 230V               | Tak                             | 230VAC             |
| EN2329           | 200 – 240V         | 1 PH. | 7.44 kVA            | 230V               | Tak                             | 230VAC             |
| EN2337           | 200 – 240V         | 1 PH. | 7.44 kVA            |                    |                                 | 200 – 240VAC       |
| EN2350           | 200 – 240V         | 1 PH. | 7.44 kVA            | 230V               | Tak                             | 230VAC             |
| EN2380           | 200 – 240V         | 1 PH. | 7.44 kVA            | 230V               | Tak                             | 230VAC             |

Table 4/6

| Numer katalogowy | Natężenie prądu (obniżone)                                   | Typ wtyczki               | Jednostki stojaka | Odłączany kabel wejściowy | Typ pomiaru | Materiał |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|----------|
| EN2316-A         | 20 A (16 A)<br>Ameryka<br>Północna, 16<br>Międzynarodow<br>y | C20                       | 0U                | Tak                       | Wejście     |          |
| EN2317           | 16 A.                                                        | IEC 60309<br>316P6 (IP44) | 0U                | Nie                       | Wejście     |          |
| EN2326           | 16 A.                                                        | IEC 60309<br>316P6 (IP44) | 0U                | Tak                       | Wejście     | Stal     |
| EN2325           | 32 A.                                                        | IEC 60309<br>332P6 (IP44) | 0U                | Nie                       | Wejście     | Stal     |
| EN2329           | 32 A.                                                        | IEC 60309<br>332P6 (IP44) | 0U                | Nie                       | Wejście     | Stal     |
| EN2337           | 32 A.                                                        | IEC 60309<br>332P6 (IP44) | 0U                | Nie                       | Wejście     |          |

| Numer katalogowy | Natężenie prądu (obniżone) | Typ wtyczki            | Jednostki stojaka | Odłączany kabelwejściowy | Typ pomiaru | Materiał |
|------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|----------|
| EN2350           | 32 A.                      | IEC 60309 332P6 (IP44) | 0U                | Nie                      | Wejście     | Stal     |
| EN2380           | 32 A.                      | IEC 60309 332P6 (IP44) | 0U                | Nie                      | Wejście     | Stal     |

Table 5/6

| Numer katalogowy | Wykończenie        | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Masa   | Liczba opakowań |
|------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------------|
| EN2316-A         |                    |          |           |           |        | 1               |
| EN2317           |                    |          |           |           |        | 1               |
| EN2326           | Malowany proszkowo | 1490mm   | 52mm      | 53mm      | 7.21kg | 1               |
| EN2325           | Malowany proszkowo | 1750mm   | 52mm      | 53mm      | 9.5kg  | 1               |
| EN2329           | Malowany proszkowo | 1750mm   | 52mm      | 53mm      | 8.52kg | 1               |
| EN2337           |                    |          |           |           |        | 1               |
| EN2350           | Malowany proszkowo | 1490mm   | 56mm      | 75mm      | 9.12kg | 1               |
| EN2380           | Malowany proszkowo | 1490mm   | 56mm      | 75mm      |        | 1               |

Table 6/6

| Numer katalogowy | Ocena przerwai | Szybka wysyłka |
|------------------|----------------|----------------|
| EN2316-A         | 5kAIC          | Nie            |
| EN2317           | 5kAIC          | Nie            |
| EN2326           | 5kAIC          | Nie            |
| EN2325           | 5kAIC          | Nie            |
| EN2329           | 5kAIC          | Nie            |

| Numer katalogowy | Ocena przerwai | Szybka wysyłka |
|------------------|----------------|----------------|
| EN2337           | 5kAIC          | Nie            |
| EN2350           | 5kAIC          | Nie            |
| EN2380           | 5kAIC          | Nie            |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE