

Inteligentny PDU, EN5xxx, VAC, 230-PH

Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu



FUNKCJE

Inteligentne jednostki dystrybucji zasilania Enlogic EN5xxx monitorują moc wejściową całego PDU i monitorowanie poszczególnych gniazd, zapewniają monitorowanie poziomu jednostki poziomu rozliczeniowego

Wyświetlanie danych o wysokiej widoczności i interaktywny wyświetlacz graficzny

Zmierzyć obciążenia wyłączników w nadmiarowych zasilaniach, aby uniknąć przypadkowego przestoju

Umożliwia inteligentne równoważenie obciążenia w celu uzyskania oszczędności energii i maksymalnego wykorzystania mocy

Interfejs Gigabit Ethernet i nadmiarowy Ethernet (10/100)

Rozwiązanie IPDU DC dla maksymalnie 64 jednostek PDU

Sterownik Hot-Swap bez narzędzi

Napięcie wejściowe 230 VAC, jednofazowe

C13, C19 gniazd

SPECYFIKACJE

Table 1/6

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Ilość gniazda	Kolor
EN5403	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(30) C13, (6) C19	36	Czarny
EN5325	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(20) C13, (4) C19	24	Czarny
EN5329	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13, (8) C19	32	Czarny
EN5337	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(38) C13, (6) C19	44	Czarny

Table 2/6

Numer katalogowy	Wyłącznik automatyczny	Gniazda przełączane	Liczba wyłączników automatycznych	Bieżąca ocena	Moc znamionowa	Umieszczenie kabla wejściowego
EN5403	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	0			Posuw górny
EN5325	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	2		7.4 kVA	Posuw górny
EN5329	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	2		7.4 kVA	Posuw górny
EN5337	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	2	32A		Posuw górny

Table 3/6

Numer katalogowy	Napięcie wejściowe	Faza	Ocena przerwania	Maks. Moc wejściowa	Napięcie znamionowe	Włącznik/wyłącznik w zestawie
EN5403	400V	3 PH WYE	5kAIC	11.0 kVA		
EN5325	200 – 240V	1 PH.	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nie
EN5329	200 – 240V	1 PH.	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nie
EN5337	200 – 240V	1 PH.	5kAIC	7.44 kVA		

Table 4/6

Numer katalogowy	Napięcie wyjściowe	Natężenie prądu (obniżone)	Typ wtyczki	Jednostki stelaża	Wymagany kabel wejściowy	Typ pomiaru
EN5403	200 – 240VAC	32 A.	IEC 60309 516P6 (IP44)	0U	Nie	Wylot
EN5325	230VAC	32 A.	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nie	Wylot
EN5329	230VAC	32 A.	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nie	Wylot
EN5337	200 – 240VAC	32 A.	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nie	Wylot

Table 5/6

Numer katalogowy	Materiał	Zakończ	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Waga
EN5403						
EN5325	Stal	Malowany proszkowo	1780mm	52mm	53mm	8.82kg
EN5329	Stal	Malowany proszkowo	1780mm	52mm	53mm	8.52kg
EN5337						

Table 6/6

Numer katalogowy	Ilość opakowania	Długość kabla wejściowego	Szybka wysyłka
EN5403	1		Nie
EN5325	1	3m	Nie
EN5329	1	3m	Nie
EN5337	1		Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE