

Inteligentny PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH



Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu

FUNKCJE

Inteligentne jednostki dystrybucji zasilania Enlogic EN6xxx monitorują moc wejściową i moc każdego pojedynczego gniazda i oferują zdalne przełączanie poszczególnych gniazd, zapewnia monitorowanie poziomu jednostki rozliczeniowej

Wyświetlanie danych o wysokiej widoczności i interaktywny wyświetlacz graficzny

Zmierzyć obciążenia wyłączników w nadmiarowych zasilaniach, aby uniknąć przypadkowego przestoju

Umożliwia inteligentne równoważenie obciążenia w celu uzyskania oszczędności energii i maksymalnego wykorzystania mocy

Interfejs Gigabit Ethernet i nadmiarowy Ethernet (10/100)

Rozwiązanie IPDU DC dla maksymalnie 64 jednostek PDU

Sterownik Hot-Swap bez narzędzi

Napięcie wejściowe 400 VAC, 3-fazowe

C13, C19 gniazd

SPECYFIKACJE

Table 1/6

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Liczba gniazd	Kolor
EN6402	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(18) C13, (6) C19	24	Czarny
EN6403	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(30) C13, (6) C19	36	Czarny
EN6450	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Czarny
EN6808	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(12) C13, (12) C19	24	Czarny
EN6810	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13, (12) C19	36	Czarny

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Liczba gniazd	Kolor
EN6812	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(36) C13, (12) C19	48	Czarny
EN6850	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Czarny
EN6880	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(21) Blokowanie C13/C15, (21) Blokowanie C13/C15/C19/C21	42	Czarny
EN6910	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13/C15, (24) C13/C19	48	Czarny
EN6950	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Czarny
EN6980	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(18) Blokowanie C13/C15, (18) Blokowanie C13/C15/C19/C21	36	Czarny

Table 2/6

Numer katalogowy	Wyłącznik obwodu	Gniazda przełączane	Liczba wyłączników obwodu	Prąd znamionowy	Moc znamionowa	Lokalizacja kabla wejściowego
EN6402	Brak wyłącznika automatycznego	Tak	0		11.0 kVA	Posuw górny
EN6403	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Tak	0			Posuw górny
EN6450	Brak wyłącznika automatycznego	Tak	0		11.5 kVA Ameryka Północna, 11.0 kVA Międzynarodowy	Posuw górny
EN6808	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Tak	6		22.0 kVA	Posuw górny

Numer katalogowy	Wyłącznik obwodu	Gniazda przełączane	Liczba wyłączników obwodu	Prąd znamionowy	Moc znamionowa	Lokalizacja kabla wejściowego
EN6810	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Tak	6		22.0 kVA	Posuw górny
EN6812	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Tak	6	32A		Posuw górny
EN6850	20 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Tak	6		17.3 kVA Ameryka Północna, 22.1 kVA Międzynarodowy	Posuw górny
EN6880	20 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Tak	6		17.3 kVA Ameryka Północna, 22.1 kVA Międzynarodowy	Posuw górny
EN6910	20 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Tak	16		34.6 kVA Ameryka Północna, 43.5 kVA Międzynarodowy	Posuw górny
EN6950	20 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Tak	12		34.6 kVA Ameryka Północna, 43.5 kVA Międzynarodowy	Posuw górny
EN6980	20 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Tak	12		34.6 kVA Ameryka Północna, 43.5 kVA Międzynarodowy	Posuw górny

Table 3/6

Numer katalogowy	Maks. moc wejściowa	Napięcie wejściowe	Faza	Przełącznik WŁ./WYŁ. w zestawie	Napięcie nominalne	Napięcie wyjściowe
EN6402	11.0 kVA	380 – 415V	3 PH.	Tak	415V	230VAC

Numer katalogowy	Maks. moc wejściowa	Napięcie wejściowe	Faza	Przełącznik WŁ./WYŁ. w zestawie	Napięcie nominalne	Napięcie wyjściowe
EN6403	11.0 kVA	400V	3 PH WYE			200 – 240VAC
EN6450	11.5 / 11.0 kVA	380 – 415V	3 PH.	Tak	415V	208 – 230VAC
EN6808	22.0 kVA	380 – 415V	3 PH.	Tak	415V	230VAC
EN6810	22.0 kVA	380 – 415V	3 PH.	Tak	415V	230VAC
EN6812	22.0 kVA	400V	3 PH WYE			200 – 240VAC
EN6850	17.3 / 22.1 kVA	380 – 415V	3 PH.	Tak	415V	208 – 230VAC
EN6880	17.3 / 22.1 kVA	380 – 415V	3 PH.	Tak	415V	208 – 230VAC
EN6910	34.6 / 43.5 kVA	380 – 415V	3 PH.	Tak	415V	208 – 230VAC
EN6950	34.6 / 43.5 kVA	380 – 415V	3 PH.	Tak	415V	208 – 230VAC
EN6980	34.6 / 43.5 kVA	380 – 415V	3 PH.	Tak	415V	208 – 230VAC

Table 4/6

Numer katalogowy	Typ wtyczki	Natężenie prądu (obniżone)	Odłączany kabel wejściowy	Jednostki stojaka	Materiał	Wykończenie
EN6402	IEC 60309 516P6 (IP44)	16 A.	Nie	0U	Stal	Malowany proszkowo
EN6403	IEC 60309 516P6 (IP44)	16 A.	Nie	0U		
EN6450	IEC 60309 520P6/516P6	20 A (16 A) Ameryka Północna, 16 Międzynarodowy	Nie	0U	Stal	Malowany proszkowo
EN6808	IEC 60309 532P6 (IP44)	32 A.	Nie	0U	Stal	Malowany proszkowo
EN6810	IEC 60309 532P6 (IP44)	32 A.	Nie	0U	Stal	Malowany proszkowo

Numer katalogowy	Typ wtyczki	Natężenie prądu (obniżone)	Odłączany kabel wejściowy	Jednostki stojaka	Materiał	Wykończenie
EN6812	IEC 60309 532P6 (IP44)	32 A.	Nie	0U		
EN6850	IEC 60309 530P6/532P6	30 A (24 A) Ameryka Północna, 32 Międzynarodowy	Nie	0U	Stal	Malowany proszkowo
EN6880	IEC 60309 530P6/532P6	30 A (24 A) Ameryka Północna, 32 Międzynarodowy	Nie	0U	Stal	Malowany proszkowo
EN6910	IEC 60309 560P6/563P6	60 A (48 A) Ameryka Północna, 63 Międzynarodowy	Tak	0U	Stal	Malowany proszkowo
EN6950	IEC 60309 560P6/563P6	60 A (48 A) Ameryka Północna, 63 Międzynarodowy	Nie	0U	Stal	Malowany proszkowo
EN6980	IEC 60309 560P6/563P6	60 A (48 A) Ameryka Północna, 63 Międzynarodowy	Nie	0U	Stal	Malowany proszkowo

Table 5/6

Numer katalogowy	Typ pomiaru	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Masa	Liczba opakowań
EN6402	Wylot	1780mm	52mm	53mm	7.82kg	1
EN6403	Wylot					1
EN6450	Wylot	1490mm	56mm	75mm	12kg	1
EN6808	Wylot	1780mm	52mm	53mm	10.22kg	1
EN6810	Wylot	1780mm	85mm	53mm	8.72kg	1

Numer katalogowy	Typ pomiaru	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Masa	Liczba opakowań
EN6812	Wylot					1
EN6850	Wylot	1780mm	56mm	75mm	12kg	1
EN6880	Wylot	1780mm	56mm	75mm	11.62kg	1
EN6910	Wylot	2260mm	56mm	75mm	17.04kg	1
EN6950	Wylot	1826mm	56mm	75mm	13.5kg	1
EN6980	Wylot	1826mm	56mm	95mm	14.53kg	1

Table 6/6

Numer katalogowy	Długość kabla wejściowego	Ocena przerwań	Szybka wysyłka
EN6402	3m		Nie
EN6403		5kAIC	Nie
EN6450	1.8m		Nie
EN6808	3m		Nie
EN6810	3m		Nie
EN6812		5kAIC	Nie
EN6850	1.8m		Nie
EN6880	1.8m		Nie
EN6910	1.8m		Nie
EN6950	1.8m		Nie
EN6980	1.8m		Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE