

Panel przedni modułu wtykowego do uchwytu Form1



Płaski panel przedni. Umożliwia montaż uchwytu do ekstrakcji postaci trapezoidalnej. Panel przedni może być osłonięty uszczelką tekstylną.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Panel przedni, nieekranowany

Panel przedni, Al, 2.5 mm, przód anodowany, tylny przewodzący

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Zakończ:	Anodowane; Pasywny
Typ akcesoriów:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni
Typ:	Panel przedni z uchwytem (PIU)

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Typ uchwytu	Montaż	Wykończenie przednie
30847-661	3U	6HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Anodowane

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Typ uchwytu	Montaż	Wykończenie przednie
30847-659	3U	4HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Anodowane
30847-660	3U	5HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Anodowane
30847-662	3U	7HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Anodowane
30847-663	3U	8HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Anodowane
30847-666	6U	4HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Anodowane
30847-664	3U	10HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Anodowane
30847-667	6U	5HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Anodowane
30847-665	3U	12HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Anodowane
30847-668	6U	6HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Anodowane
30847-669	6U	7HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Anodowane
30847-670	6U	8HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Anodowane
30847-671	6U	10HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Anodowane
30847-672	6U	12HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Anodowane

Table 2/3

Numer katalogowy	Tylne wykończenie	Traktowane krawędzie	Zgodność z	Głębokość (D)	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)
30847-661	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nie	128.4mm
30847-659	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nie	128.4mm
30847-660	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nie	128.4mm

Numer katalogowy	Tylne wykończenie	Traktowane krawędzie	Zgodność z	Głębokość (D)	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)
30847-662	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nie	128.4mm
30847-663	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nie	128.4mm
30847-666	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nie	261.8mm
30847-664	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nie	128.4mm
30847-667	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nie	261.8mm
30847-665	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nie	128.4mm
30847-668	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nie	261.8mm
30847-669	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nie	261.8mm
30847-670	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nie	261.8mm
30847-671	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nie	261.8mm
30847-672	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nie	261.8mm


Table 3/3

Numer katalogowy	Szerokość (W)	Szybka wysyłka
30847-661	30.1mm	Nie
30847-659	20mm	Nie
30847-660	25mm	Nie

Numer katalogowy	Szerokość (W)	Szybka wysyłka
30847-662	35.2mm	Nie
30847-663	40.3mm	Nie
30847-666	20mm	Nie
30847-664	50.5mm	Nie
30847-667	25mm	Nie
30847-665	60.6mm	Nie
30847-668	30.1mm	Nie
30847-669	35.2mm	Nie
30847-670	40.3mm	Nie
30847-671	50.5mm	Nie
30847-672	60.6mm	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE