


PropacPRO Desktop Case, Unshielded



The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. In addition an extensive accessory range is available.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Desktop case for individual assembly

Ventilation slots in base plate

Retrofitable EMC shielding

Prepared for GND/earthing

Conforms with DIN EN 62368-1

SPECYFIKACJE

Typ produktu:	Obudowa
Typ:	Obudowa indywidualnych podzespołów elektronicznych
Rodzina produktów:	PropacPRO

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Wysokość użytkowa	Szerokość użytkowa
14576-021	2U	42HP	266mm	1	85.1mm	219mm

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Wysokość użytkowa	Szerokość użytkowa
14576-023	2U	42HP	326mm	1	85.1mm	219mm
14576-041	2U	63HP	266mm	1	85.1mm	326mm
14576-043	2U	63HP	326mm	1	85.1mm	326mm
14576-045	2U	63HP	386mm	1	85.1mm	326mm
14576-101	3U	28HP	266mm	1	130mm	148mm
14576-103	3U	28HP	326mm	1	130mm	148mm
14576-121	3U	42HP	266mm	1	130mm	219mm
14576-123	3U	42HP	326mm	1	130mm	219mm
14576-125	3U	42HP	386mm	1	130mm	219mm
14576-141	3U	63HP	266mm	1	130mm	326mm
14576-143	3U	63HP	326mm	1	130mm	326mm
14576-145	3U	63HP	386mm	1	130mm	326mm
14576-161	3U	84HP	266mm	1	130mm	432mm
14576-163	3U	84HP	326mm	1	130mm	432mm
14576-165	3U	84HP	386mm	1	130mm	432mm
14576-167	3U	84HP	446mm	1	130mm	432mm
14576-169	3U	84HP	506mm	1	130mm	432mm
14576-221	4U	42HP	266mm	1	174mm	219mm

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Wysokość użytkowa	Szerokość użytkowa
14576-223	4U	42HP	326mm	1	174mm	219mm
14576-241	4U	63HP	266mm	1	174mm	326mm
14576-243	4U	63HP	326mm	1	174mm	326mm
14576-245	4U	63HP	386mm	1	174mm	326mm
14576-247	4U	63HP	446mm	1	174mm	326mm
14576-265	4U	84HP	386mm	1	174mm	432mm
14576-267	4U	84HP	446mm	1	174mm	432mm
14576-269	4U	84HP	506mm	1	174mm	432mm
14576-463	6U	84HP	326mm	1	262.8mm	432mm
14576-465	6U	84HP	386mm	1	262.8mm	432mm
14576-467	6U	84HP	446mm	1	262.8mm	432mm
14576-469	6U	84HP	506mm	1	262.8mm	432mm

Table 2/3

Numer katalogowy	Konstrukcja ramy przedniej	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Wykończenie	Wysokość
14576-021	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	111mm
14576-023	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	111mm
14576-041	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	111mm

Numer katalogowy	Konstrukcja ramy przedniej	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Wykończenie	Wysokość
14576-043	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	111mm
14576-045	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	111mm
14576-101	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm
14576-103	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm
14576-121	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm
14576-123	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm
14576-125	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm
14576-141	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm
14576-143	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm
14576-145	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm
14576-161	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm

Numer katalogowy	Konstrukcja ramy przedniej	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Wykończenie	Wysokość
14576-163	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm
14576-165	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm
14576-167	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm
14576-169	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm
14576-221	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	200mm
14576-223	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	200mm
14576-241	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	200mm
14576-243	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	200mm
14576-245	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	200mm
14576-247	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	200mm
14576-265	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	200mm

Numer katalogowy	Konstrukcja ramy przedniej	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Wykończenie	Wysokość
14576-267	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	200mm
14576-269	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	200mm
14576-463	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	289mm
14576-465	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	289mm
14576-467	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	289mm
14576-469	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Nie (możliwość modernizacji)	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	289mm

Table 3/3

Numer katalogowy	Materiał	Stopień ochrony	Obciążenie statyczne	Szerokość	Szybka wysyłka
14576-021	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nie
14576-023	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nie
14576-041	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nie
14576-043	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nie
14576-045	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nie
14576-101	Aluminium	IP20	25kg	185.9mm	Nie
14576-103	Aluminium	IP20	25kg	185.9mm	Nie

Numer katalogowy	Materiał	Stopień ochrony	Obciążenie statyczne	Szerokość	Szybka wysyłka
14576-121	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nie
14576-123	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nie
14576-125	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nie
14576-141	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nie
14576-143	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nie
14576-145	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nie
14576-161	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nie
14576-163	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nie
14576-165	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nie
14576-167	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nie
14576-169	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nie
14576-221	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nie
14576-223	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nie
14576-241	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nie
14576-243	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nie
14576-245	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nie
14576-247	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nie
14576-265	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nie

Numer katalogowy	Materiał	Stopień ochrony	Obciążenie statyczne	Szerokość	Szybka wysyłka
14576-267	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nie
14576-269	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nie
14576-463	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nie
14576-465	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nie
14576-467	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nie
14576-469	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Case, 2 U with side panel for tip-up carrying handle on request.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE