


RatiopacPRO Style, przednia i tylna wykładzina krążąca, standardowe wkręcanie



Wszechstronna obudowa biurkowa RatiopacPRO Style ma konstrukcję ochronną, gumowe paski i różne opcje konfiguracji.

Przednia i tylna listwa z górną i dolną gumową listwą zapewnia zabezpieczenie złączy i możliwość układania w stos. Okrągłe gumowe paski chronią narożnik i idealnie nadają się do mniejszych mobilnych skrzyń. W przypadku większych urządzeń przedni uchwyt zapewnia wygodne przenoszenie i ochronę tylnego złącza.

Zaprojektowany dla 19-calowych komponentów z szynami prowadzącymi lub zastrzeżonymi komponentami z płytą montażową, RatiopacPRO Style spełnia Twoje specyficzne wymagania.

FUNKCJE

Obudowa biurkowa z ramą ochronną i gumowymi paskami na całej ramie, zapewnia jeszcze większą ochronę

Futerał na elementy 19" (szyny prowadzące) lub elementy własne (płyta montażowa)

Aby ustanowić ekranowanie EMC, do obudowy należy dodać dodatkowe elementy

Przednia i tylna strona przygotowana do montażu na panelu przednim za pomocą śrub kołnierзовych i tulei

Perforowana dolna pokrywa chłodzenia powietrzem

Brak widocznych śrub; części okładziny zdejmowane bez narzędzi

Do głębokości płyty 160 mm, 220 mm, 280 mm i 340 mm (w zależności od głębokości obudowy)

SPECYFIKACJE

Typ produktu:	Przypadek
Typ:	Obudowa dla poszczególnych podzespołów elektronicznych
Rodzina produktów:	RatiopacPRO Style

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Szerokość stelaża	Głębokość	Ilość opakowania	Wysokość użytkowa	Szerokość użytkowa
24581-621	6U	42HP	354mm	1	245.7mm	213.9mm

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Szerokość stelaża	Głębokość	Ilość opakowania	Wysokość użytkowa	Szerokość użytkowa
24581-622	6U	42HP	418mm	1	245.7mm	213.9mm
24581-630	6U	63HP	298mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-631	6U	63HP	354mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-632	6U	63HP	418mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-640	6U	84HP	298mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-641	6U	84HP	354mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-642	6U	84HP	418mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-643	6U	84HP	478mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-210	2U	28HP	298mm	1	67.9mm	142.8mm
24581-211	2U	28HP	354mm	1	67.9mm	142.8mm
24581-220	2U	42HP	298mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-221	2U	42HP	354mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-222	2U	42HP	418mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-230	2U	63HP	298mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-231	2U	63HP	354mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-232	2U	63HP	418mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-240	2U	84HP	298mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-241	2U	84HP	354mm	1	67.9mm	427.3mm

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Szerokość stelaża	Głębokość	Ilość opakowania	Wysokość użytkowa	Szerokość użytkowa
24581-242	2U	84HP	418mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-243	2U	84HP	478mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-310	3U	28HP	298mm	1	112.3mm	142.8mm
24581-311	3U	28HP	354mm	1	112.3mm	142.8mm
24581-320	3U	42HP	298mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-321	3U	42HP	354mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-322	3U	42HP	418mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-330	3U	63HP	298mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-331	3U	63HP	354mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-332	3U	63HP	418mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-340	3U	84HP	298mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-341	3U	84HP	354mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-342	3U	84HP	418mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-343	3U	84HP	478mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-420	4U	42HP	298mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-421	4U	42HP	354mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-422	4U	42HP	418mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-430	4U	63HP	298mm	1	156.8mm	320.6mm

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Szerokość stelaża	Głębokość	Ilość opakowania	Wysokość użytkowa	Szerokość użytkowa
24581-431	4U	63HP	354mm	1	156.8mm	320.6mm
24581-432	4U	63HP	418mm	1	156.8mm	320.6mm
24581-440	4U	84HP	298mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-441	4U	84HP	354mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-442	4U	84HP	418mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-443	4U	84HP	478mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-620	6U	42HP	298mm	1	245.7mm	213.9mm

Table 2/3

Numer katalogowy	Konstrukcja ramy przedniej	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Zakończ	Wysokość
24581-621	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	290mm
24581-622	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	290mm
24581-630	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	290mm
24581-631	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	290mm

Numer katalogowy	Konstrukcja ramy przedniej	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Zakończ	Wysokość
24581-632	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	290mm
24581-640	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	290mm
24581-641	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	290mm
24581-642	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	290mm
24581-643	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	290mm
24581-210	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	112mm
24581-211	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	112mm

Numer katalogowy	Konstrukcja ramy przedniej	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Zakończ	Wysokość
24581-220	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	112mm
24581-221	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	112mm
24581-222	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	112mm
24581-230	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	112mm
24581-231	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	112mm
24581-232	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	112mm
24581-240	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	112mm

Numer katalogowy	Konstrukcja ramy przedniej	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Zakończ	Wysokość
24581-241	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	112mm
24581-242	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	112mm
24581-243	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	112mm
24581-310	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	157mm
24581-311	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	157mm
24581-320	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	157mm
24581-321	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	157mm

Numer katalogowy	Konstrukcja ramy przedniej	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Zakończ	Wysokość
24581-322	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	157mm
24581-330	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	157mm
24581-331	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	157mm
24581-332	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	157mm
24581-340	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	157mm
24581-341	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	157mm
24581-342	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	157mm

Numer katalogowy	Konstrukcja ramy przedniej	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Zakończ	Wysokość
24581-343	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	157mm
24581-420	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	201mm
24581-421	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	201mm
24581-422	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	201mm
24581-430	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	201mm
24581-431	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	201mm
24581-432	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	201mm

Numer katalogowy	Konstrukcja ramy przedniej	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Zakończ	Wysokość
24581-440	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	201mm
24581-441	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	201mm
24581-442	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	201mm
24581-443	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	201mm
24581-620	Boczna listwa ozdobna, Szyny poziome	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nie (możliwość ponownego montażu)	Anodowane, Pasywny, Malowany proszkowo	290mm

Table 3/3

Numer katalogowy	Materiał	Stopień ochrony	Obciążenie statyczne	Szerokość	Szybka wysyłka
24581-621	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nie
24581-622	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nie
24581-630	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nie
24581-631	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nie
24581-632	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nie

Numer katalogowy	Materiał	Stopień ochrony	Obciążenie statyczne	Szerokość	Szybka wysyłka
24581-640	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nie
24581-641	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nie
24581-642	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nie
24581-643	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nie
24581-210	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nie
24581-211	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nie
24581-220	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nie
24581-221	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nie
24581-222	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nie
24581-230	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nie
24581-231	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nie
24581-232	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nie
24581-240	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nie
24581-241	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nie
24581-242	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nie
24581-243	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nie
24581-310	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nie
24581-311	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nie

Numer katalogowy	Materiał	Stopień ochrony	Obciążenie statyczne	Szerokość	Szybka wysyłka
24581-320	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nie
24581-321	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nie
24581-322	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nie
24581-330	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nie
24581-331	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nie
24581-332	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nie
24581-340	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nie
24581-341	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nie
24581-342	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nie
24581-343	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nie
24581-420	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nie
24581-421	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nie
24581-422	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nie
24581-430	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nie
24581-431	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nie
24581-432	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nie
24581-440	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nie
24581-441	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nie

Numer katalogowy	Materiał	Stopień ochrony	Obciążenie statyczne	Szerokość	Szybka wysyłka
24581-442	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nie
24581-443	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nie
24581-620	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W przypadku konfiguracji niestandardowych (kolory, rozmiary itp.) odwiedź nasz konfigurator online (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Usługa modyfikacji wersji specyficznych dla klienta na życzenie (specjalne kolory, rozmiary, wycięcia itp.).

Serwis montażowy z lotu1.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE