

Front Panel, Front Anodized, Rear Conductive, Unshielded

Front panel, unshielded, front anodized and rear conductive.



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, front anodized, conductive

ESPECIFICAÇÕES

Profundidade (D):	2.5mm
Material:	Aluminio
Acabamento:	Anodized; Passivated
Accessory Type:	Front panel
Product Type:	Front Panel
Tipo:	Front Panel without Handle

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Quantidade por embalagem	Instalação	Front Finish	Rear Finish	Treated Edges
30838-043	3U	1	Screw-on Front	Anodized	Conductive	Não

Número de catálogo	Rack Height	Quantidade por embalagem	Instalação	Front Finish	Rear Finish	Treated Edges
30847-458	2U	1	Screw-on Front	Anodized	Conductive	Não
30847-459	2U	1	Screw-on Front	Anodized	Conductive	Não
30847-462	4U	1	Screw-on Front	Anodized	Conductive	Não
30847-460	2U	1	Screw-on Front	Anodized	Conductive	Não
30847-466	5U	1	Screw-on Front	Anodized	Conductive	Não
30847-467	5U	1	Screw-on Front	Anodized	Conductive	Não
30847-468	5U	1	Screw-on Front	Anodized	Conductive	Não
30847-469	5U	1	Screw-on Front	Anodized	Conductive	Não


Table 2/2						
Número de catálogo	Em conformidade com	EMC Shielding	Altura (H)	Largura (W)	Certifications	Envio rápido
30838-043	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	128.4mm	20mm	RoHS	Não
30847-458	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	84mm	141.9mm		Não
30847-459	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	84mm	213mm		Não
30847-462	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	172.9mm	141.9mm		Não
30847-460	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	84mm	319.7mm		Não
30847-466	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	217.4mm	141.9mm		Não

Número de catálogo	Em conformidade com	EMC Shielding	Altura (H)	Largura (W)	Certifications	Envio rápido
30847-467	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	217.4mm	213mm		Não
30847-468	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	217.4mm	319.7mm		Não
30847-469	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	217.4mm	426.4mm		Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE