

Rama szafki Varistar CP, sejsmiczna



Spawana, stalowa obudowa zaprojektowana specjalnie w celu ochrony urządzeń w obszarach o aktywności sejsmicznej i spełnienia wymagań Bellcore Zore 4.

FUNKCJE

St, 1.5 mm, ocynkowane, wykończenie: Malowane proszkowo

Odporność na trzęsienia ziemi w Bellcore Zone 4

Spawana rama sejsmiczna ze wspornikami wzmacniającymi, RAL 7021

Dynamiczna nośność 250 kg zgodnie z IEC 61587?2

SPECYFIKACJE

Obciążenie dynamiczne:	250kg
Obciążenie statyczne:	1600kg
Typ produktu:	Rama szafki/stelaża
Materiał ramy:	Stal

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Ilość opakowania	Odporność na wstrząsy i vibracje
20630-358	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-359	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-360	33U	1600mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-361	33U	1600mm	800mm	800mm	1	5g (force)

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Ilość opakowania	Odporność na wstrząsy i wibracje
20630-362	38U	1800mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-363	38U	1800mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-364	38U	1800mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-365	38U	1800mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-366	42U	2000mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-367	42U	2000mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-370	42U	2000mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-371	42U	2000mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-374	47U	2200mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-375	47U	2200mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-376	47U	2200mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-377	47U	2200mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-368	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	5g (force)
20630-369	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	5g (force)
20630-372	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	5g (force)
20630-373	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	5g (force)

Table 2/3

Numer katalogowy	Częstotliwość	Kolor	Kod koloru	Zgodność z	Zakończ	Materiał
------------------	---------------	-------	------------	------------	---------	----------

20630-358	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-359	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-360	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-361	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-362	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-363	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-364	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-365	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-366	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-367	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-370	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-371	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-374	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-375	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-376	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-377	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-368	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-369	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-372	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal

20630-373	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
-----------	-------	--------------	----------	-----------------------------	-----------------------	------

Table 3/3

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z	Szybka wysyłka
20630-358	Sejsmiczne	Varistar CP	Nie
20630-359	Sejsmiczne	Varistar CP	Nie
20630-360	Sejsmiczne	Varistar CP	Nie
20630-361	Sejsmiczne	Varistar CP	Nie
20630-362	Sejsmiczne	Varistar CP	Nie
20630-363	Sejsmiczne	Varistar CP	Nie
20630-364	Sejsmiczne	Varistar CP	Nie
20630-365	Sejsmiczne	Varistar CP	Nie
20630-366	Sejsmiczne	Varistar CP	Nie
20630-367	Sejsmiczne	Varistar CP	Nie
20630-370	Sejsmiczne	Varistar CP	Nie
20630-371	Sejsmiczne	Varistar CP	Nie
20630-374	Sejsmiczne	Varistar CP	Nie
20630-375	Sejsmiczne	Varistar CP	Nie
20630-376	Sejsmiczne	Varistar CP	Nie
20630-377	Sejsmiczne	Varistar CP	Nie
20630-368	Sejsmiczne	Varistar CP	Nie

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z	Szybka wysyłka
20630-369	Sejsmiczne	Varistar CP	Nie
20630-372	Sejsmiczne	Varistar CP	Nie
20630-373	Sejsmiczne	Varistar CP	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Załączniki i komponenty należy zamawiać oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE