


RatiopacPRO Style, Front and Rear Trim Circulating, Standard Screwing



The versatile RatiopacPRO Style desktop case features a protective frame design, rubber strips, and various configuration options.

The Front and Rear Trims with Top & Bottom Rubber Strip option provides connector safeguarding and integrated stacking capability. The Circulated Rubber Strip design protects corner and is ideal for smaller mobile cases. For larger equipment, the Front Handle offers convenient carrying and rear connector protection.

Designed for 19" components with guide rails or proprietary components with a mounting plate, RatiopacPRO Style caters to your specific requirements.

CARACTERÍSTICAS

Desktop case with protective frame design and rubber strips all around the frame, for even more protection

Case for 19" components (guide rails) or proprietary components (mounting plate)

To establish EMC-shielding, additional components need to be added to the enclosure

Front and rear side prepared for front panel mounting with collar screws and sleeves

Perforated bottom cover for air-cooling

No visible screws; cladding parts removable without tools

For board depth 160 mm, 220 mm, 280 mm and 340 mm (depending on case depth)

ESPECIFICAÇÕES

Product Type:	Case
Tipo:	Case for Individual Electronic Components
Família de produtos:	RatiopacPRO Style

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Profundidade	Quantidade por embalagem	Usable Height	Usable Width
24581-622	6U	42HP	418mm	1	245.7mm	213.9mm

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Profundidade	Quantidade por embalagem	Usable Height	Usable Width
24581-630	6U	63HP	298mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-631	6U	63HP	354mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-632	6U	63HP	418mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-640	6U	84HP	298mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-641	6U	84HP	354mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-642	6U	84HP	418mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-643	6U	84HP	478mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-210	2U	28HP	298mm	1	67.9mm	142.8mm
24581-211	2U	28HP	354mm	1	67.9mm	142.8mm
24581-220	2U	42HP	298mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-221	2U	42HP	354mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-222	2U	42HP	418mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-230	2U	63HP	298mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-231	2U	63HP	354mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-232	2U	63HP	418mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-240	2U	84HP	298mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-241	2U	84HP	354mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-242	2U	84HP	418mm	1	67.9mm	427.3mm

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Profundidade	Quantidade por embalagem	Usable Height	Usable Width
24581-243	2U	84HP	478mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-310	3U	28HP	298mm	1	112.3mm	142.8mm
24581-311	3U	28HP	354mm	1	112.3mm	142.8mm
24581-320	3U	42HP	298mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-321	3U	42HP	354mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-322	3U	42HP	418mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-330	3U	63HP	298mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-331	3U	63HP	354mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-332	3U	63HP	418mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-340	3U	84HP	298mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-341	3U	84HP	354mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-342	3U	84HP	418mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-343	3U	84HP	478mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-420	4U	42HP	298mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-421	4U	42HP	354mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-422	4U	42HP	418mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-430	4U	63HP	298mm	1	156.8mm	320.6mm
24581-431	4U	63HP	354mm	1	156.8mm	320.6mm

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Profundidade	Quantidade por embalagem	Usable Height	Usable Width
24581-432	4U	63HP	418mm	1	156.8mm	320.6mm
24581-440	4U	84HP	298mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-441	4U	84HP	354mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-442	4U	84HP	418mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-443	4U	84HP	478mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-620	6U	42HP	298mm	1	245.7mm	213.9mm
24581-621	6U	42HP	354mm	1	245.7mm	213.9mm

Table 2/3

Número de catálogo	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding	Acabamento	Altura
24581-622	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	290mm
24581-630	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	290mm
24581-631	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	290mm

Número de catálogo	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding	Acabamento	Altura
24581-632	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	290mm
24581-640	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	290mm
24581-641	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	290mm
24581-642	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	290mm
24581-643	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	290mm
24581-210	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	112mm

Número de catálogo	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding	Acabamento	Altura
24581-211	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	112mm
24581-220	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	112mm
24581-221	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	112mm
24581-222	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	112mm
24581-230	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	112mm
24581-231	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	112mm

Número de catálogo	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding	Acabamento	Altura
24581-232	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	112mm
24581-240	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	112mm
24581-241	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	112mm
24581-242	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	112mm
24581-243	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	112mm
24581-310	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm

Número de catálogo	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding	Acabamento	Altura
24581-311	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm
24581-320	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm
24581-321	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm
24581-322	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm
24581-330	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm
24581-331	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm

Número de catálogo	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding	Acabamento	Altura
24581-332	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm
24581-340	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm
24581-341	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm
24581-342	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm
24581-343	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm
24581-420	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	201mm

Número de catálogo	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding	Acabamento	Altura
24581-421	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	201mm
24581-422	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	201mm
24581-430	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	201mm
24581-431	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	201mm
24581-432	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	201mm
24581-440	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	201mm

Número de catálogo	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding	Acabamento	Altura
24581-441	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	201mm
24581-442	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	201mm
24581-443	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	201mm
24581-620	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	290mm
24581-621	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	290mm

Table 3/3

Número de catálogo	Material	Grau de proteção	Static Load	Largura	Envio rápido
24581-622	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	Não
24581-630	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	Não
24581-631	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	Não

Número de catálogo	Material	Grau de proteção	Static Load	Largura	Envio rápido
24581-632	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	Não
24581-640	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não
24581-641	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não
24581-642	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não
24581-643	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não
24581-210	Aluminio	IP30	25kg	176.4mm	Não
24581-211	Aluminio	IP30	25kg	176.4mm	Não
24581-220	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	Não
24581-221	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	Não
24581-222	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	Não
24581-230	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	Não
24581-231	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	Não
24581-232	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	Não
24581-240	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não
24581-241	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não
24581-242	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não
24581-243	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não
24581-310	Aluminio	IP30	25kg	176.4mm	Não

Número de catálogo	Material	Grau de proteção	Static Load	Largura	Envio rápido
24581-311	Aluminio	IP30	25kg	176.4mm	Não
24581-320	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	Não
24581-321	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	Não
24581-322	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	Não
24581-330	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	Não
24581-331	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	Não
24581-332	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	Não
24581-340	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não
24581-341	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não
24581-342	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não
24581-343	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não
24581-420	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	Não
24581-421	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	Não
24581-422	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	Não
24581-430	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	Não
24581-431	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	Não
24581-432	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	Não
24581-440	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não

Número de catálogo	Material	Grau de proteção	Static Load	Largura	Envio rápido
24581-441	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não
24581-442	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não
24581-443	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não
24581-620	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	Não
24581-621	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

For custom configurations (colors, sizes, etc.), please visit our online configurator (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Modification service for customer specific versions on request (special colours, sizes, cut-outs, etc.).

Assembly service from lotsize 1.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE