

PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread



CARACTERÍSTICAS

Includes male/female combination nut

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

ESPECIFICAÇÕES

Temperatura: -50 to 120 °C

Table 1/3

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Diâmetro externo (OD)	NB/DN	Tamanho da haste (RS)
PXI013S6	578250	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		10 - 13 mm		M10
PXI018S6	578260	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		14 - 18 mm	10	M10
PXI022S6	578270	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		19 - 22 mm	15	M10

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Diâmetro externo (OD)	NB/DN	Tamanho da haste (RS)
PXI028S6	578280	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		23 - 28 mm	20	M10
PXI034S6	578290	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		29 - 34 mm	25	M10
PXI045S6	578310	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		41 - 45 mm	32	M10
PXI050S6	578320	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		46 - 50 mm	40	M10
PXI061S6	578340	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		56 - 61 mm	50	M10
PXI081S6	578370	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		75 - 81 mm	65	M10
PXI093S6	578390	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		88 - 93 mm	80	M10
PXI099S6	578400	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		94 - 99 mm		M10
PXI105S6	578410	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		100 - 105 mm		M10
PXI111S6	578420	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		106 - 111 mm		M10
PXI118S6	578430	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		112 - 118 mm	100	M10

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Diâmetro externo (OD)	NB/DN	Tamanho da haste (RS)
PXI040S6	578300	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		35 - 40 mm		M10
PXI055S6	578330	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		51 - 55 mm		M10
PXI018EG	577870	Aço, EPDM-SBR Rubber	Electrogalvanizado	14 - 18 mm	10	M10
PXI022EG	577880	Aço, EPDM-SBR Rubber	Electrogalvanizado	19 - 22 mm	15	M10
PXI028EG	577890	Aço, EPDM-SBR Rubber	Electrogalvanizado	23 - 28 mm	20	M10
PXI034EG	577900	Aço, EPDM-SBR Rubber	Electrogalvanizado	29 - 34 mm	25	M10
PXI045EG	577920	Aço, EPDM-SBR Rubber	Electrogalvanizado	41 - 45 mm	32	M10
PXI050EG	577930	Aço, EPDM-SBR Rubber	Electrogalvanizado	46 - 50 mm	40	M10
PXI061EG	577950	Aço, EPDM-SBR Rubber	Electrogalvanizado	56 - 61 mm	50	M10
PXI081EG	577980	Aço, EPDM-SBR Rubber	Electrogalvanizado	75 - 81 mm	65	M10
PXI093EG	578000	Aço, EPDM-SBR Rubber	Electrogalvanizado	88 - 93 mm	80	M10
PXI118EG	578040	Aço, EPDM-SBR Rubber	Electrogalvanizado	112 - 118 mm	100	M10
PXI125S6	578440	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		119 - 125 mm		M12
PXI145S6	578470	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		139 - 145 mm	125	M12
PXI151S6	578480	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		146 - 151 mm		M12

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Diâmetro externo (OD)	NB/DN	Tamanho da haste (RS)
PXI164S6	578500	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		158 - 164 mm		M12
PXI170S6	578510	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		165 - 170 mm	150	M12
PXI194S6	578540	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		188 - 194 mm		M12
PXI220S6	578570	Stainless Steel 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR Rubber		215 - 220 mm	200	M12
PXI145EG	578080	Aço, EPDM-SBR Rubber	Electro galvanizado	139 - 145 mm	125	M12
PXI170EG	578120	Aço, EPDM-SBR Rubber	Electro galvanizado	165 - 170 mm	150	M12
PXI220EG	578180	Aço, EPDM-SBR Rubber	Electro galvanizado	215 - 220 mm	200	M12

Table 2/3

Número de catálogo	Número do artigo	Rosca (G)	Largura (W)	Espessura (T)	Diâmetro do parafuso (Sc)	Comprimento do parafuso (L)
PXI013S6	578250	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI018S6	578260	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI022S6	578270	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI028S6	578280	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI034S6	578290	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI045S6	578310	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI050S6	578320	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm

Número de catálogo	Número do artigo	Rosca (G)	Largura (W)	Espessura (T)	Diâmetro do parafuso (Sc)	Comprimento do parafuso (L)
PXI061S6	578340	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI081S6	578370	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI093S6	578390	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI099S6	578400	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI105S6	578410	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI111S6	578420	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI118S6	578430	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI040S6	578300	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI055S6	578330	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI018EG	577870	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI022EG	577880	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI028EG	577890	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI034EG	577900	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI045EG	577920	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI050EG	577930	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI061EG	577950	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm
PXI081EG	577980	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm
PXI093EG	578000	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm

Número de catálogo	Número do artigo	Rosca (G)	Largura (W)	Espessura (T)	Diâmetro do parafuso (Sc)	Comprimento do parafuso (L)
PXI118EG	578040	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm
PXI125S6	578440	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI145S6	578470	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI151S6	578480	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI164S6	578500	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI170S6	578510	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI194S6	578540	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI220S6	578570	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI145EG	578080	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm
PXI170EG	578120	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm
PXI220EG	578180	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm

Table 3/3

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load
PXI013S6	578250	2500N
PXI018S6	578260	2500N
PXI022S6	578270	2500N
PXI028S6	578280	2500N
PXI034S6	578290	2500N
PXI045S6	578310	2500N


Número de catálogo	Número do artigo	Static Load
PXI050S6	578320	2500N
PXI061S6	578340	2500N
PXI081S6	578370	2500N
PXI093S6	578390	2500N
PXI099S6	578400	2500N
PXI105S6	578410	2500N
PXI111S6	578420	2500N
PXI118S6	578430	2500N
PXI040S6	578300	2500N
PXI055S6	578330	2500N
PXI018EG	577870	2500N
PXI022EG	577880	2500N
PXI028EG	577890	2500N
PXI034EG	577900	2500N
PXI045EG	577920	2500N
PXI050EG	577930	2500N
PXI061EG	577950	2500N
PXI081EG	577980	2500N

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load
PXI093EG	578000	2500N
PXI118EG	578040	2500N
PXI125S6	578440	3500N
PXI145S6	578470	3500N
PXI151S6	578480	3500N
PXI164S6	578500	3500N
PXI170S6	578510	3500N
PXI194S6	578540	3500N
PXI220S6	578570	3500N
PXI145EG	578080	3500N
PXI170EG	578120	3500N
PXI220EG	578180	3500N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Lining is EPDM rubber.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

