

Bolt Close Conduit/Pipe Clamp



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Retained bolt and built-in nut means there are less parts to handle or drop

Combo head bolt works with slotted, hex, #3 phillips or #2 robertson drivers

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Nut Type	Diâmetro externo (OD)	Tamanho do orifício (HS)
CD2.5BSS		Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		Hex Nut	31 - 38 mm	6.75 mm
CD2BSS		Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		Hex Nut	25 - 33 mm	6.75 mm
CD3BSS		Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		Hex Nut	36 - 43 mm	6.75 mm
CD0B	181140	Aço	Electrogalvanized	Built-In Nut	17 - 22 mm	7.14 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Nut Type	Diâmetro externo (OD)	Tamanho do orifício (HS)
CD0BSS		Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		Hex Nut	17 - 22 mm	7.14 mm
CD1B	181190	Aço	Electrogalvanized	Built-In Nut	19 - 25 mm	7.14 mm
CD1BSS		Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		Hex Nut	19 - 25 mm	7.14 mm
CD2.5B	181370	Aço	Electrogalvanized	Built-In Nut	31 - 38 mm	7.14 mm
CD2B	181150	Aço	Electrogalvanized	Built-In Nut	25 - 33 mm	7.14 mm
CD3B	181380	Aço	Electrogalvanized	Built-In Nut	36 - 43 mm	7.14 mm
CD4B	181390	Aço	Electrogalvanized	Built-In Nut	45 - 48 mm	7.14 mm
CD4BSS		Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		Hex Nut	45 - 48 mm	7.14 mm
CD5B	181470	Aço	Electrogalvanized	Built-In Nut	49 - 73 mm	7.14 mm
CD5BSS		Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		Hex Nut	49 - 73 mm	7.14 mm
CD6B	181480	Aço	Electrogalvanized	Hex Nut	66 - 76 mm	7.9 mm
CD7B	181490	Aço	Electrogalvanized	Hex Nut	80 - 90 mm	7.9 mm
CD8B	181500	Aço	Electrogalvanized	Hex Nut	95 - 105 mm	7.9 mm
CD9B	181540	Aço	Electrogalvanized	Hex Nut	108 - 115 mm	7.9 mm
CD6BSS		Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		Hex Nut	66 - 76 mm	8.33 mm
CD7BSS		Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		Hex Nut	80 - 90 mm	8.33 mm


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Nut Type	Diâmetro externo (OD)	Tamanho do orifício (HS)
CD8BSS		Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		Hex Nut	95 - 105 mm	8.33 mm
CD9BSS		Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		Hex Nut	108 - 115 mm	8.33 mm
CD1B37		Aço	Electrogalvanized	Built-In Nut	19 - 25 mm	10.32 mm
CD2B37		Aço	Electrogalvanized	Built-In Nut	25 - 33 mm	10.32 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)	Certifications
CD2.5BSS		880N	220N	UL, cUL
CD2BSS		880N	220N	
CD3BSS		880N	220N	UL, cUL
CD0B	181140	880N	220N	UL, cUL
CD0BSS		880N	220N	UL, cUL
CD1B	181190	880N	220N	cUL, ITB, UL
CD1BSS		880N	220N	UL, cUL
CD2.5B	181370	880N	220N	cUL, UL
CD2B	181150	880N	220N	cUL, UL
CD3B	181380	880N	220N	UL, cUL, ITB
CD4B	181390	880N	220N	cUL, ITB, UL
CD4BSS		880N	220N	UL, cUL

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)	Certifications
CD5B	181470	880N	220N	cUL, UL, ITB
CD5BSS		1550N	220N	cUL, UL
CD6B	181480	1550N	220N	
CD7B	181490	1550N	220N	
CD8B	181500	1550N	220N	
CD9B	181540	1550N	220N	
CD6BSS		1550N	220N	
CD7BSS		1550N	220N	
CD8BSS		1550N	220N	
CD9BSS		1550N	220N	
CD1B37		880N	220N	
CD2B37		880N	220N	

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha

qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

