

nVent CADDY Cat HP J-Hook with Pin Driven Angle Bracket



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Longer leg angle bracket for tool clearance

Designed to fit a variety of pin drivers

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic

Provides superior fill capacity and load rating over most other non-continuous cable support alternatives

Rounded edges on J-Hooks provide proper bend radius support for high performance data cables

Cost effective alternative to expensive cable tray

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Pregalvanized

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro (Ø)	Area	Cable Capacity, Cat 5e	Cable Capacity, Cat 6	Cable Capacity, Cat 6A
CAT16HPAFAB 3	181009	25 mm	690mm ²	20	15	10
CAT21HPAFAB 3	181191	33.3 mm	1174mm ²	50	40	25
CAT32HPAFAB 3	181011	50 mm	2561mm ²	90	60	35
CAT48HPAFAB 3	181233	75 mm	5974mm ²	200	150	80
CAT64HPAFAB 3	181223	100 mm	9987mm ²	330	220	140
CAT21HPAFAB 4	181192	33.3 mm	1174mm ²	50	40	25
CAT32HPAFAB 4	181012	50 mm	2561mm ²	90	60	35
CAT48HPAFAB 4	181234	75 mm	5974mm ²	200	150	80
CAT64HPAFAB 4	181224	100 mm	9987mm ²	330	220	140
CAT21HPAFAB 6	181193	33.3 mm	1174mm ²	50	40	25
CAT32HPAFAB 6	181013	50 mm	2561mm ²	90	60	35
CAT48HPAFAB 6	181235	75 mm	5974mm ²	200	150	80
CAT64HPAFAB 6	181225	100 mm	9987mm ²	330	220	140

Table 2/2


Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho do orifício (HS)	Static Load
CAT16HPAFAB3	181009	4 mm	270N
CAT21HPAFAB3	181191	4 mm	270N
CAT32HPAFAB3	181011	4 mm	270N
CAT48HPAFAB3	181233	4 mm	270N
CAT64HPAFAB3	181223	4 mm	270N
CAT21HPAFAB4	181192	6 mm	270N
CAT32HPAFAB4	181012	6 mm	270N
CAT48HPAFAB4	181234	6 mm	270N
CAT64HPAFAB4	181224	6 mm	270N
CAT21HPAFAB6	181193	9 mm	270N
CAT32HPAFAB6	181013	9 mm	270N
CAT48HPAFAB6	181235	9 mm	270N
CAT64HPAFAB6	181225	9 mm	270N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Non-continuous supports may not exceed spacing of 5' (1.5 m) per TIA 569-C.9.7 and EN 50174-2.

Cable capacity is calculated based on a 70% fill rate.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

