

Parede do bastidor de arrefecimento, branco, DCHL-W

Data Solutions



A parede do bastidor de arrefecimento da nVent Data Solutions é uma estrutura de suporte modular concebida para implementar e colocar em funcionamento os arrefecedores de porta traseira à sua capacidade máxima sem a necessidade de uma estrutura de construção para a estabilidade. A estrutura permanente permite que os armários de rede sejam implementados diretamente no bastidor e fixados com um grampo para um posicionamento fácil de bastidores e rolos.

CARACTERÍSTICAS

Estrutura em aço macio de calibre 10, construção soldada com flange interna em aço macio de calibre 12.

Instalação simples que possibilita a execução por uma única pessoa. Concebida para fixação no solo de forma autónoma.

Possui pontos de montagem para a passagem de cabos suspensos.

Inclui funcionalidades combináveis que permitem configurar o design completo de uma parede para ventilador para a implementações de bastidores e rolos.

Integração direta com o nVent RDHX Pro padrão sem quaisquer modificações, bem como com outros bastidores de fabricantes terceiros.

Solução comprovada com classificação UL relativa à estabilidade que garante a sua segurança.

Compatível com aplicações de passagem superior e inferior através de uma entrada para mangueira acima do nível do solo.

Os acabamentos incluem RAL9003 (branco).

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Product Type	Família de produtos	Largura	Profundidade	Altura	Grau de proteção
DWC42U600W	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	600mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U750W	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	750mm	368mm	2046mm	UL2416

Número de catálogo	Product Type	Família de produtos	Largura	Profundidade	Altura	Grau de proteção
DWC42U800W	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	800mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC48U600W	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	600mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U750W	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	750mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U800W	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	800mm	368mm	2313mm	UL2416

Table 2/2

Número de catálogo	Material	Cor	Código de cor	Acabamento	Espessura	Peso
DWC42U600W	Aço Macio	Branco	RAL 9003	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	2.59mm	49.9kg
DWC42U750W	Aço Macio	Branco	RAL 9003	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	2.59mm	49.9kg
DWC42U800W	Aço Macio	Branco	RAL 9003	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	2.59mm	40.82kg
DWC48U600W	Aço Macio	Branco	RAL 9003	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	2.59mm	45.36kg
DWC48U750W	Aço Macio	Branco	RAL 9003	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	2.59mm	58.97kg
DWC48U800W	Aço Macio	Branco	RAL 9003	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	2.59mm	54.43kg

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE