

nVent CADDY Pyramid H-Frame Post Base



CARACTERISTICAS

Foam or rubber bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection

Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces

Rubber rooftop interface ideal for solar panel array installations

Mounting hardware pre-installed in bases

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

Accepts standard strut channels

ESPECIFICAÇÕES

Static Load Safety Factor: 3:1

Acabamento: Hot-Dip Galvanized

Temperatura: -34 to 54.4 °C


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Rooftop Interface	Strut Type	Altura (H)	Length (L)
PHB	360422	Aço, Polypropylene, Polyethylene	Foam	A (41 x 41 mm)	117 mm	314mm
PHBR	360423	Aço, Polypropylene, Polyethylene	Rubber	A (41 x 41 mm)	118 mm	314mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Surface Area	Peso unitário	Static Load
PHB	360422	314 mm	0.09m ²	1.8 kg	3335N
PHBR	360423	314 mm	0.1m ²	2 kg	3335N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

