


Barramento de Equipotencialização, Exposto, 22 Connections, 2 Número de desconexões, 1.400 mm

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

EEB22C506D2A



CARACTERÍSTICAS

Fornece aterramento conveniente em ponto único e local de conexão

Barramentos com links de desconexão permitem testes convenientes do sistema de terminação de terra

Alta condutividade, têmpera dura, cobre eletrolítico resistente conforme EN 13601

Inclui isoladores de poliamida livre de halogênio, ferragens de aço inoxidável (EN 1.4401) e suportes de montagem

Barras personalizadas podem ser projetadas e fabricadas de acordo com as especificações do cliente

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Em conformidade com: IEC® EN 62561-1:2017 Class H

Material: Copper

Acabamento: Bare

Número de conexões: 22

Número de desconexões: 2

Tamanho da rosca (TS): M10

Altura (H): 94mm

Length (L): 1400mm

Largura 1 (W1): 100mm

Largura 2 (W2): 50mm

Espessura (T): 6mm


A: 50mm

Peso unitário: 6.55kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

O acabamento estanhado é de 8 microns de acordo com a classe de serviço ASTM B545 "C" para ambientes corrosivos.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE