

Conexão cabo a terminal com 1 orifício e deslocado



CARACTERÍSTICAS

Proporciona uma superfície de aparafusamento eficiente para aplicações de aterramento e energia

Cobre de grau eletrolítico

Para uso apenas com conexões nVent ERICO Cadweld tipo LA

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tipo	Altura (H)	Length (L)	Largura (W)
B101CEOL	Copper	Tinned	NEMA®	15.88 mm	63.5mm	25.4 mm
B101CEOL001	Copper	Tinned	NEMA®	15.88 mm	63.5mm	25.4 mm
B101QQOL	Copper	Tinned	NEMA®	15.87 mm	64mm	25.4 mm
B101DEOL	Copper	Tinned	NEMA®	17.53 mm	68.33mm	25.4 mm
B101SQOL	Copper	Tinned	NEMA®	14.26 mm	68mm	25.4 mm
B305SS	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		Non-NEMA®	20.07 mm	91.44mm	29.97 mm

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tipo	Altura (H)	Length (L)	Largura (W)
B305TC	Copper	Tinned	Non-NEMA®	20 mm	91.4mm	30 mm
B101EEOL	Copper	Tinned	NEMA®	19.05 mm	76.2mm	25.4 mm
B101EFOL001	Copper	Tinned	NEMA®	19.05 mm	76.2mm	31.75 mm
B101EGOL	Copper	Tinned	NEMA®	19.05 mm	82.55mm	38.1 mm
B101GGOL	Copper	Tinned	NEMA®	31.75 mm	107.95mm	38.1 mm
B101GHOL	Copper	Tinned	NEMA®	31.75 mm	127mm	50.8 mm
B101GHOL001	Copper	Tinned	NEMA®	31.75 mm	127mm	50.8 mm

Table 2/3						
Número de catálogo	Espessura (T)	A	B	C	Tamanho do orifício (HS)	Ângulo (a)
B101CEOL	3.18 mm	12.7 mm	25.4 mm	22.23 mm	11.11 mm	45 °
B101CEOL001	3.18 mm	12.7 mm	25.4 mm	22.23 mm	17.46 mm	45 °
B101QQOL	3.17 mm	12 mm	22 mm	19 mm	11.1 mm	45 °
B101DEOL	4.76 mm	14.3 mm	28.58 mm	22.23 mm	14.29 mm	45 °
B101SQOL	4.76 mm	14 mm	28 mm	20.5 mm	14.2 mm	45 °
B305SS	5.08 mm	15 mm	33.78 mm	39.88 mm	17 mm	45 °
B305TC	5 mm	15 mm	33.78 mm	39.88 mm	17 mm	45 °
B101EEOL	6.35 mm	15.9 mm	32.54 mm	26.92 mm	14.29 mm	45 °
B101EFOL001	6.35 mm	15.9 mm	32.54 mm	26.92 mm	17.46 mm	45 °

Número de catálogo	Espessura (T)	A	B	C	Tamanho do orifício (HS)	Ângulo (a)
B101EGOL	6.35 mm	19.1 mm	38.1 mm	26.92 mm	17.46 mm	45 °
B101GGOL	9.53 mm	19.1 mm	44.45 mm	38.1 mm	17.46 mm	45 °
B101GHOL	9.53 mm	25.4 mm	60.33 mm	38.1 mm	17.46 mm	45 °
B101GHOL001	9.53 mm	25.4 mm	60.33 mm	38.1 mm	20.64 mm	45 °


Table 3/3

Número de catálogo	Tamanho equivalente do condutor
B101CEOL	80.63mm ²
B101CEOL001	80.63mm ²
B101QQOL	81mm ²
B101DEOL	120.94mm ²
B101SQOL	121mm ²
B305SS	152.23mm ²
B305TC	152.23mm ²
B101EEOL	161.26mm ²
B101EFOL001	201.57mm ²
B101EGOL	241.89mm ²
B101GGOL	362.83mm ²
B101GHOL	483.77mm ²
B101GHOL001	483.77mm ²

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Para tamanhos não listados, entre em contato conosco.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE