

# Molde para cabo à alma do trilho, energia



## CARACTERISTICAS

Molde sobressalente projetado para a instalação de circuitos de via e conectores de jumper ao eixo neutro

Conexões para energia ou condutor de aterramento ao eixo neutro

## ESPECIFICAÇÕES

**Material:** Graphite

**Estilo do terminal de ligação:** W

Table 1/1

| Número de catálogo | Número do artigo | Tipo de trilho                     | Tamanho do condutor               | Diâmetro externo do condutor, nominal | Estilo de soldagem | Orientação    |
|--------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| PBWX2LH            |                  | 85 lb to 141 lb<br>T-Rail Sections | 35 mm <sup>2</sup><br>concêntrico | 7.75mm                                | T20                | Lado esquerdo |
| PBWX2RH            |                  | 85 lb to 141 lb<br>T-Rail Sections | 35 mm <sup>2</sup><br>concêntrico | 7.75mm                                | T20                | Lado direito  |
| PBWX3RH            | 227045           | 85 lb to 141 lb<br>T-Rail Sections | 50 mm <sup>2</sup><br>Ropelay     | 9.27mm                                | T20                | Lado direito  |
| PBW2CLH            |                  | 85 lb to 141 lb<br>T-Rail Sections | 1/0 Concentric                    | 9.5mm                                 | T20                | Lado esquerdo |
| PBW2CRH            |                  | 85 lb to 141 lb<br>T-Rail Sections | 1/0 Concentric                    | 9.5mm                                 | T20                | Lado direito  |

| Número de catálogo | Número do artigo | Tipo de trilho                     | Tamanho do condutor            | Diâmetro externo do condutor, nominal | Estilo de soldagem | Orientação    |
|--------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| PBW2GLH            |                  | 85 lb to 141 lb<br>T-Rail Sections | 2/0 concêntrico                | 10.62mm                               | T20                | Lado esquerdo |
| PBW2GRH            |                  | 85 lb to 141 lb<br>T-Rail Sections | 2/0 concêntrico                | 10.62mm                               | T20                | Lado direito  |
| PBW2JLH            |                  | 85 lb to 141 lb<br>T-Rail Sections | 2/0 Ropelay                    | 12.19mm                               | T20                | Lado esquerdo |
| PBW2JRH            |                  | 85 lb to 141 lb<br>T-Rail Sections | 2/0 Ropelay                    | 12.19mm                               | T20                | Lado direito  |
| PBW2QLH            |                  | 85 lb to 141 lb<br>T-Rail Sections | 4/0 concêntrico                | 13.41mm                               | T20                | Lado esquerdo |
| PBW2QRH            |                  | 85 lb to 141 lb<br>T-Rail Sections | 4/0 concêntrico                | 13.41mm                               | T20                | Lado direito  |
| PBWS6LH            |                  | 85 lb to 141 lb<br>T-Rail Sections | 3/0 composto                   | 14.53mm                               | T20                | Lado esquerdo |
| PBWS6RH            |                  | 85 lb to 141 lb<br>T-Rail Sections | 3/0 composto                   | 14.53mm                               | T20                | Lado direito  |
| PBW2SLH            |                  | 85 lb to 141 lb<br>T-Rail Sections | 4/0 Ropelay                    | 15.49mm                               | T20                | Lado esquerdo |
| PBW2SRH            |                  | 85 lb to 141 lb<br>T-Rail Sections | 4/0 Ropelay                    | 15.49mm                               | T20                | Lado direito  |
| PBWX5LH            |                  | 85 lb to 141 lb<br>T-Rail Sections | 95 mm <sup>2</sup><br>Ropelay  | 15.52mm                               | T20                | Lado esquerdo |
| PBWX5RH            |                  | 85 lb to 141 lb<br>T-Rail Sections | 95 mm <sup>2</sup><br>Ropelay  | 15.52mm                               | T20                | Lado direito  |
| PBWX7LH            |                  | 85 lb to 141 lb<br>T-Rail Sections | 150 mm <sup>2</sup><br>Ropelay | 17.04mm                               | T20                | Lado esquerdo |
| PBWX7RH            |                  | 85 lb to 141 lb<br>T-Rail Sections | 150 mm <sup>2</sup><br>Ropelay | 17.04mm                               | T20                | Lado direito  |
| PBW2W010LH         |                  | R13, RI52                          | 250 kcmil<br>Ropelay           | 19.05mm                               | T20                | Lado esquerdo |
| PBW2W010RH         |                  | R13, RI52                          | 250 kcmil<br>Ropelay           | 19.05mm                               | T20                | Lado direito  |
| PBW2WLH            |                  | 85 lb to 141 lb<br>T-Rail Sections | 250 kcmil<br>Ropelay           | 19.05mm                               | T20                | Lado esquerdo |

| Número de catálogo | Número do artigo | Tipo de trilho                  | Tamanho do condutor         | Diâmetro externo do condutor, nominal | Estilo de soldagem | Orientação    |
|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| PBW2WLK1LH         |                  | LK1 Girder Rail                 | 250 kcmil Ropelay           | 19.05mm                               | T20                | Lado esquerdo |
| PBW2WLK1RH         |                  | LK1 Girder Rail                 | 250 kcmil Ropelay           | 19.05mm                               | T20                | Lado direito  |
| PBW2WRH            |                  | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections | 250 kcmil Ropelay           | 19.05mm                               | T20                | Lado direito  |
| PBWX8LH            |                  | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections | 185 mm <sup>2</sup> Ropelay | 20.19mm                               | T20                | Lado esquerdo |
| PBWX8RH            |                  | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections | 185 mm <sup>2</sup> Ropelay | 20.19mm                               | T20                | Lado direito  |
| PBW3FRH            |                  | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections | 350 kcmil Ropelay           | 22.35mm                               | T20                | Lado direito  |
| PBWX902LH          |                  | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections | 240 mm <sup>2</sup> Ropelay | 23.62mm                               | T20                | Lado esquerdo |
| PBWX902RH          |                  | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections | 240 mm <sup>2</sup> Ropelay | 23.62mm                               | T20                | Lado direito  |
| PBW3S002LH         |                  | RI60                            | 500 kcmil Ropelay           | 26.42mm                               | T20                | Lado esquerdo |
| PBW3S002RH         |                  | RI60                            | 500 kcmil Ropelay           | 26.42mm                               | T20                | Lado direito  |
| PBW3SLH            |                  | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections | 500 kcmil Ropelay           | 26.42mm                               | T20                | Lado esquerdo |
| PBW3SLK1LH         |                  | LK1 Girder Rail                 | 500 kcmil Ropelay           | 26.42mm                               | T20                | Lado esquerdo |
| PBW3SLK1RH         |                  | LK1 Girder Rail                 | 500 kcmil Ropelay           | 26.42mm                               | T20                | Lado direito  |
| PBW3SRH            |                  | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections | 500 kcmil Ropelay           | 26.42mm                               | T20                | Lado direito  |

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência  
técnica

#### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**