

Terminal Lug de compressão com ângulo de 90°



CARACTERÍSTICAS

Revestido em estanho para evitar corrosão

O cobre recozido facilita a operação de crimpagem

Tamanhos otimizados à condutividade elétrica mais eficiente

Melhor comportamento mecânico (vibração/extração); DIN EN 61373 Classe 1B "Aplicações para Ferrovias

Marcas no barril para crimpagem

Espessura de material consistente, diâmetro preciso e encaixe preciso do cabo; DIN46235

Superfície plana de contato por processo especial de perfuração angulado

ESPECIFICAÇÕES

Ângulo (a): 90 °

Material: Copper

Acabamento: Tinned

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tipo de lug/barramento	Tamanho do condutor	Tamanho do orifício (HS)	Altura (H)	Length (L)
PKS1201290H	716594	Heavy-Duty DIN46235	120 mm ² Stranded, 250 kcmil filamentado	13 mm	35 mm	50mm

Número de catálogo	Número do artigo	Tipo de lug/barramento	Tamanho do condutor	Tamanho do orifício (HS)	Altura (H)	Length (L)
PKS1501290H	716596	Heavy-Duty DIN46235	150 mm ² Stranded, 300 kcmil Stranded	13 mm	35 mm	52mm
PKS1851290H	716598	Heavy-Duty DIN46235	185 mm ² Stranded, 350 kcmil filamentado	13 mm	40 mm	58mm
RKS1201290T	716670	Standard	120 mm ² Stranded, 250 kcmil filamentado	13 mm	26 mm	48.5mm
RKS1501290T	716672	Standard	150 mm ² Stranded, 300 kcmil Stranded	13 mm	30 mm	51mm
RKS1851290T	716674	Standard	185 mm ² Stranded, 350 kcmil filamentado	13 mm	30 mm	60.5mm
RKS2401290T	716676	Standard	240 mm ² Stranded, 500 kcmil filamentado	13 mm	35 mm	66mm
RKS4001290	716680	Standard	400 mm ² Stranded, 800 kcmil filamentado	13 mm	44 mm	76.5mm
PKS1201690H	716595	Heavy-Duty DIN46235	120 mm ² Stranded, 250 kcmil filamentado	15 mm	35 mm	55mm
PKS1501690H	716597	Heavy-Duty DIN46235	150 mm ² Stranded, 300 kcmil Stranded	15 mm	35 mm	58mm
PKS1851690H	716599	Heavy-Duty DIN46235	185 mm ² Stranded, 350 kcmil filamentado	15 mm	40 mm	62mm
PKS2401690H	716601	Heavy-Duty DIN46235	240 mm ² Stranded, 500 kcmil filamentado	15 mm	40 mm	65mm
RKS1201690	716671	Standard	120 mm ² Stranded, 250 kcmil filamentado	15 mm	26 mm	51.5mm


Número de catálogo	Número do artigo	Tipo de lug/barramento	Tamanho do condutor	Tamanho do orifício (HS)	Altura (H)	Length (L)
RKS1501690	716673	Standard	150 mm ² Stranded, 300 kcmil Stranded	15 mm	30 mm	53mm
RKS1851690	716675	Standard	185 mm ² Stranded, 350 kcmil filamentado	15 mm	30 mm	60.5mm
RKS2401690	716677	Standard	240 mm ² Stranded, 500 kcmil filamentado	15 mm	35 mm	66mm
RKS3001690	716679	Standard	300 mm ² Stranded, 600 kcmil filamentado	15 mm	44 mm	73mm
RKS4001690	716681	Standard	400 mm ² Stranded, 800 kcmil filamentado	15 mm	44 mm	76.5mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Tipo de ferramenta/molde
PKS1201290H	716594	32 mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1501290H	716596	34 mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1851290H	716598	37 mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
RKS1201290T	716670	28 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1501290T	716672	31 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1851290T	716674	35 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS2401290T	716676	39 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS4001290	716680	49 mm	M3H or M3B/RKM3
PKS1201690H	716595	32 mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Tipo de ferramenta/molde
PKS1501690H	716597	34 mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1851690H	716599	37 mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS2401690H	716601	42 mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3
RKS1201690	716671	28 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1501690	716673	31 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1851690	716675	35 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS2401690	716677	39 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS3001690	716679	43 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3
RKS4001690	716681	49 mm	M3H or M3B/RKM3

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE