





Placa de aterramento de cobre



The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

DIAGRAMAS



CARACTERÍSTICAS

Oferece uma grande área de superfície para dissipar a corrente no solo

Disponível em vários tamanhos e configurações de rabichos

ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper

Table 1/2

Número de catálogo	Acabamento	Largura	Length	Conexão tipo rabicho	Comprimento do rabicho	Tamanho do condutor
GPECNHM096	Bare	914 mm	2438mm	None		
GPECCAM036	Bare	914 mm	914mm	None		
GPECEAJ0241 G024	Bare	457 mm	610mm	End	610mm	#6 sólido

Número de catálogo	Acabamento	Largura	Length	Conexão tipo rabicho	Comprimento do rabicho	Tamanho do condutor
GPECEAK0241 G024	Bare	610 mm	610mm	End	610mm	#6 sólido
GPECEAK0241 H024	Bare	610 mm	610mm	End	610mm	#6 filamentado
GPECNAJ018	Bare	457 mm	457mm	None		
GPECNAK024	Bare	610 mm	610mm	None		
GPECCBJ0181T 060	Bare	457 mm	457mm	Continuous	1524mm	#2 sólido
GPECEBH0121 V024	Bare	305 mm	305mm	End	610mm	#2 filamentado
GPECEBH0241 K024	Bare	305 mm	610mm	End	610mm	#4 sólido
GPECEBQ0171 G120	Bare	432 mm	432mm	End	3048mm	#6 sólido
GPECNBH012	Bare	305 mm	305mm	None		
GPECNBH024	Bare	305 mm	610mm	None		
GPECCDK0241 L024	Bare	610 mm	610mm	Continuous	610mm	#4 filamentado
GPECCDM0361 T10T	Tinned	914 mm	914mm	Continuous	254mm	#2 sólido
GPECEDK0241L 024	Bare	610 mm	610mm	End	610mm	#4 filamentado
GPECEDK0242 Q036	Bare	610 mm	610mm	End	914mm	4/0 filamentado

Número de catálogo	Acabamento	Largura	Length	Conexão tipo rabicho	Comprimento do rabicho	Tamanho do condutor
GPECNDF006	Bare	152 mm	152mm	None		
GPECNDH024	Bare	305 mm	610mm	None		
GPECNDK024T	Tinned	610 mm	610mm	None		
GPECNDM036T	Tinned	914 mm	914mm	None		
GPECCEK0242 C036	Bare	610 mm	610mm	Continuous	914mm	1/0 filamentado
GPECEEK0241T 024	Bare	610 mm	610mm	End	610mm	#2 sólido
GPECEEK0242 Q008	Bare	610 mm	610mm	End	203mm	4/0 filamentado
GPECEEK0242 Q060	Bare	610 mm	610mm	End	1524mm	4/0 filamentado
GPECEEK0242 Q120	Bare	610 mm	610mm	End	3048mm	4/0 filamentado
GPECEEK0242 Q180	Bare	610 mm	610mm	End	4572mm	4/0 filamentado
GPECEEK0361T 024	Bare	610 mm	914mm	End	610mm	#2 sólido
GPECNEB024	Bare	51 mm	610mm	None		
GPECNED004	Bare	102 mm	102mm	None		
GPECNED012	Bare	102 mm	305mm	None		
GPECNED014	Bare	102 mm	356mm	None		
GPECNED096	Bare	102 mm	2438mm	None		

Número de catálogo	Acabamento	Largura	Length	Conexão tipo rabicho	Comprimento do rabicho	Tamanho do condutor
GPECNEG024	Bare	229 mm	610mm	None		
GPECNEH016	Bare	305 mm	406mm	None		
GPECNEK024	Bare	610 mm	610mm	None		
GPECNEM040	Bare	914 mm	1016mm	None		
GPECNFH033	Bare	305 mm	838mm	None		
GPECNFK024	Bare	610 mm	610mm	None		
GPECNGF012	Bare	152 mm	305mm	None		
GPECNGK024	Bare	610 mm	610mm	None		

Table 2/2

Número de catálogo	Espessura
GPECNHM096	0.4 mm
GPECCAM036	0.79 mm
GPECEAJ0241G024	0.79 mm
GPECEAK0241G024	0.79 mm
GPECEAK0241H024	0.79 mm
GPECNAJ018	0.79 mm
GPECNAK024	0.79 mm
GPECCBJ0181T060	1.59 mm
GPECEBH0121V024	1.59 mm

Número de catálogo	Espessura
GPECEBH0241K024	1.59 mm
GPECEBQ0171G120	1.59 mm
GPECNBH012	1.59 mm
GPECNBH024	1.59 mm
GPECCDK0241L024	3.18 mm
GPECCDM0361T10T	3.18 mm
GPECEDK0241L024	3.18 mm
GPECEDK0242Q036	3.18 mm
GPECNDF006	3.18 mm
GPECNDH024	3.18 mm
GPECNDK024T	3.18 mm
GPECNDM036T	3.18 mm
GPECCEK0242C036	6.35 mm
GPECEEK0241T024	6.35 mm
GPECEEK0242Q008	6.35 mm
GPECEEK0242Q060	6.35 mm
GPECEEK0242Q120	6.35 mm
GPECEEK0242Q180	6.35 mm

Número de catálogo	Espessura
GPECEEK0361T024	6.35 mm
GPECNEB024	6.35 mm
GPECNED004	6.35 mm
GPECNED012	6.35 mm
GPECNED014	6.35 mm
GPECNED096	6.35 mm
GPECNEG024	6.35 mm
GPECNEH016	6.35 mm
GPECNEK024	6.35 mm
GPECNEM040	6.35 mm
GPECNFH033	9.53 mm
GPECNFK024	9.53 mm
GPECNGF012	12.7 mm
GPECNGK024	12.7 mm

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)		
GPE	Eletrodo da placa de aterramento	
C	Material	C: Cobre (C11000)
E	Conexão tipo rabicho	C: Contínuo (2 x Conexão ERICO CADWELD "L J") E: Final (em estilo Conexão ERICO CADWELD "L J") N: Sem rabicho
A	Código de espessura da placa (tolerância do material)	A: 1/32 pol. (mínimo para raios – Cu) B: 1/16 pol. (mínimo para alimentação – Cu) C: 3/32 pol. D: 1/8 pol. E: 1/4 pol. (mínimo para alimentação – aço) F: 3/8 pol. G: 1/2 pol. H: 1/64 pol. (26 GA) J: 3/16 pol.
H	Código de largura da placa	A: 1 pol. · B: 2 pol. · C: 3 pol. · D: 4 pol. · E: 5 pol. · F: 6 pol. · G: 9 pol. · H: 12 pol. · J: 18 pol. K: 24 pol. · L: 30 pol. · M: 36 pol. · N: 42 pol. · P: 48 pol. · Q: 17 pol. · R: 10 pol.
024	Código de comprimento da placa (polegadas; são necessários 3 dígitos)	
1L*	Tipo de cabo do rabicho (código de cabos ERICO)	
024*	Comprimento do rabicho (polegadas)	
(T)*	Estanhado	

* Vazio caso nenhum

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

 WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE