

Ponta de impacto, rosca métrica



CARACTERÍSTICAS

Para instalação em pino com rosca métrica

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Diâmetro (Ø)	Altura (H)	Tamanho da rosca (TS)	Peso unitário
ARC2205CNC	101900	Copper	16 mm	0.5 m	M10	0.55 kg
ARC2205SS	102000	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	16 mm	0.5 m	M10	0.5 kg
ARC2210SS	102010	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	16 mm	1 m	M10	0.75 kg
ARC2210CNC	101910	Copper	16 mm	1 m	M10	0.8 kg

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Em conformidade com
ARC2205CNC	101900	IEC® EN 62561-2
ARC2205SS	102000	

Número de catálogo	Número do artigo	Em conformidade com
ARC2210SS	102010	IEC® EN 62561-2
ARC2210CNC	101910	IEC® EN 62561-2

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE