

Junção de haste de aterramento, carga pesada




Conexões para serviço pesado foram originalmente desenvolvidas para serem usadas em cabo recuperado. Conexões para serviço pesado usam uma cavidade de conexão de tamanho maior no molde e um material de soldagem de tamanho maior do que a conexão equivalente do serviço padrão para a carga.

O material de soldagem de tamanho grande fornece BTU extra para derreter revestimento em óxido pesado no condutor e aguentar algumas condições de campo severas. As conexões para serviço pesado eliminam o corte de cabos condutores em determinados tipos de conexões, reduzem as exigências de limpeza em cabos antigos e recuperados, e aumentam a confiabilidade em condições de campo adversas.

As conexões para serviço pesado estão cada vez mais sendo especificadas para conexões de condutores de aço com revestimento de cobre.

CERTIFICATIONS



DIAGRAMAS



CARACTERÍSTICAS

Forma uma conexão permanente de baixa resistência

Proporciona ligação molecular

As Conexões Exotérmicas nVent ERICO Cadweld são classificadas com a mesma capacidade de corrente que o condutor

Equipamento de instalação portátil sem fonte externa de energia necessária

Os instaladores podem ser facilmente treinados para fazer as conexões exotérmicas nVent ERICO Cadweld

As conexões podem ser inspecionadas visualmente

ESPECIFICAÇÕES

Conecta-se a: Identical Ground Rod

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo de haste de aterramento	Família do molde	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real	Certifications
HDGBR12	Aço	GB	3/8"	9.53 mm	cUL, UL
HDGBC14S	Aço	GB	1/2"	12.83 mm	UL, cUL
HDGBD16	Copper-bonded	GB	5/8"	14.3 mm	UL, cUL
HDGBD16W	Copper-bonded	GB	5/8"	14.3 mm	cUL, UL
HDGBD31	Aço	GB	5/8"	15.88 mm	UL, cUL
HDGBD31W	Aço	GB	5/8"	15.88 mm	UL, cUL
HDGBF18	Copper-bonded	GB	3/4"	17.32 mm	cUL, UL
HDGBF18W	Copper-bonded	GB	3/4"	17.32 mm	UL, cUL
HDGED18	Copper-bonded	GE	3/4"	17.32 mm	
HDGBF33	Aço	GB	3/4"	19.05 mm	cUL, UL
HDGBF33W	Aço	GB	3/4"	19.05 mm	UL, cUL
HDGBF22	Copper-bonded	GB	1"	23.22 mm	UL, cUL
HDGBF37	Aço	GB	1"	25.4 mm	UL, cUL

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

For applications such as computer room, tunnel or other low-ventilation areas, specify a smokeless nVent ERICO Cadweld Exolon mold. Add an XL prefix to the standard mold part number when ordering (for example, a TAC2Q2Q becomes XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150

becomes XL150).

Uma folga entre condutores pode ser necessária. Veja a etiqueta do molde para mais informações.

HD-XX-X-XX-L-M-W		
HD	Designação de carga pesada	
XX	Família do molde	
X	Tabela de preços	
XX	Código da haste de aterramento	
L*	Cadinho dividido	A seção do cadinho é dividida em moldes projetados com abertura horizontal para facilitar a limpeza
M*	Apenas molde	
W*	Placas de desgaste	Reduz a abrasão mecânica dos moldes nos pontos de entrada do cabo

* Vazio caso nenhum

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE