


Conector para cabo em linha



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Junção de cabo com quatro parafusos para pressão em cada cabo

LPC513 é compatível com condutores redondos Cu-Bond nVent ERICO

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho do condutor, UL: Class 1 - Class 2 (4/0 Max)



Table 1/2						
Número de catálogo	Material	Acabamento	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)	Largura (W)	Condutor nVent ERICO Cu-Bond
LPA513	Aluminio		19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	
LPC513L	Copper	Tinned	19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	
LPC513	Copper		19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	CBSC8, CBSC10, CBSC13

Número de catálogo	Peso unitário	Em conformidade com
LPA513	0.09 kg	
LPC513L	0.17 kg	
LPC513	0.17 kg	IEC® 62561-1

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

A conformidade com IEC é válida apenas para os Condutores nVent ERICO Cu-Bond listados.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE