

# TR Four Pole Distribution Block, 250 A



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

- Easily fixes onto asymmetric DIN rail or mounts with screws
- Bolts included for output connections
- Transparent protection cover
- Easy accessibility for wiring
- Ready to use out of the box, saving installation time and labor
- RoHS compliant

## ESPECIFICAÇÕES


| Número de catálogo               | TR-250A                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Número do artigo                 | 563170                                                   |
| Material                         | Copper<br>Glass Fibre Reinforced Polyamide<br>Plexiglass |
| Max Working Voltage, IEC (Ui)    | 630                                                      |
| Peak Short Circuit Current (Ipk) | 34kA                                                     |

| Número de catálogo                    | TR-250A                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Short Term Withstand Current (Icw) 1s | 17kA                                                                    |
| Line Side Number of Connections       | 2                                                                       |
| Load Side Number of Connections       | 4                                                                       |
| Tamanho do orifício (HS)              | 8 mm                                                                    |
| Tamanho da rosca (TS)                 | M6                                                                      |
| Profundidade (D)                      | 68mm                                                                    |
| Altura (H)                            | 150 mm                                                                  |
| Largura (W)                           | 230 mm                                                                  |
| Peso unitário                         | 1.3 kg                                                                  |
| Flammability Rating                   | UL® 94V-0                                                               |
| Em conformidade com                   | IEC® 60439.1<br>IEC® 61439.1<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Line side and load side number of connections are per pole.

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência  
técnica

#### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**