

Conjunto jumper para portão pré-fabricado



CARACTERÍSTICAS

Ideal para quando as conexões nVent ERICO Cadweld não puderem ser feitas a tubulações de alumínio ou a tubos de aço em paredes finas

Condutor do jumper é isolado

Ferragem em aço inoxidável incluída

Disponível em orientação para a esquerda ou para a direita

ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper;Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305);Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Acabamento: Tinned

Table 1/2

Número de catálogo	Orientação	Diâmetro fixo do portão, nominal	Diâmetro fixo do portão, real (Ø1)	Diâmetro da estrutura da coluna, nominal	Diâmetro da estrutura da coluna, real (Ø2)	Tamanho do condutor do jumper
A238EB2S12LH	Lado esquerdo	2 1/2"	73.2mm	1 1/4"	42.2mm	4/0 filamentado
A238HB2S18LH	Lado esquerdo	4"	114.3mm	1 1/4"	42.16mm	4/0 filamentado
A238HB2S18RH	Lado direito	4"	114.3mm	1 1/4"	42.16mm	4/0 filamentado

Número de catálogo	Orientação	Diâmetro fixo do portão, nominal	Diâmetro fixo do portão, real (Ø1)	Diâmetro da estrutura da coluna,nominal	Diâmetro da estrutura da coluna, real (Ø2)	Tamanho do condutor do jumper
A238EC2S12LH	Lado esquerdo	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A238EC2S12RH	Lado direito	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A238EC2S24LH	Lado esquerdo	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A238EC2S24RH	Lado direito	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A238FC2S12LH	Lado esquerdo	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A238FC2S16LH	Lado esquerdo	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A238FC2S16RH	Lado direito	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A238FC2S18LH	Lado esquerdo	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A238FC2S18RH	Lado direito	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A238FC2S24LH	Lado esquerdo	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A238FC2S24RH	Lado direito	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A238GC2S12LH	Lado esquerdo	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A238GC2S12RH	Lado direito	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A238GC2S18LH	Lado esquerdo	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A238GC2S18RH	Lado direito	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A238GC2S24LH	Lado esquerdo	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado

Número de catálogo	Orientação	Diâmetro fixo do portão, nominal	Diâmetro fixo do portão, real (Ø1)	Diâmetro da estrutura da coluna, nominal	Diâmetro da estrutura da coluna, real (Ø2)	Tamanho do condutor do jumper
A238GC2S24RH	Lado direito	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A238HC2S24LH	Lado esquerdo	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A238KC2S24LH	Lado esquerdo	6"	168.4mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A238KC2S24RH	Lado direito	6"	168.4mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A238FD2S18LH	Lado esquerdo	3"	88.9mm	2"	60.5mm	4/0 filamentado
A238FD2S18RH	Lado direito	3"	88.9mm	2"	60.5mm	4/0 filamentado
A238GD2S24RH	Lado direito	3 1/2"	101.6mm	2"	60.5mm	4/0 filamentado
A238HD2S24RH	Lado direito	4"	114.3mm	2"	60.5mm	4/0 filamentado
A238KD2S24RH	Lado direito	6"	168.4mm	2"	60.5mm	4/0 filamentado
A238FF2S12RH	Lado direito	3"	88.9mm	3"	88.9mm	4/0 filamentado

Table 2/2

Número de catálogo	Comprimento do jumper
A238EB2S12LH	305mm
A238HB2S18LH	457mm
A238HB2S18RH	457mm
A238EC2S12LH	305mm

Número de catálogo	Comprimento do jumper
A238EC2S12RH	305mm
A238EC2S24LH	610mm
A238EC2S24RH	610mm
A238FC2S12LH	305mm
A238FC2S16LH	406mm
A238FC2S16RH	406mm
A238FC2S18LH	457mm
A238FC2S18RH	457mm
A238FC2S24LH	610mm
A238FC2S24RH	610mm
A238GC2S12LH	305mm
A238GC2S12RH	305mm
A238GC2S18LH	457mm
A238GC2S18RH	457mm
A238GC2S24LH	610mm
A238GC2S24RH	610mm
A238HC2S24LH	610mm
A238KC2S24LH	610mm


Número de catálogo	Comprimento do jumper
A238KC2S24RH	610mm
A238FD2S18LH	457mm
A238FD2S18RH	457mm
A238GD2S24RH	610mm
A238HD2S24RH	610mm
A238KD2S24RH	610mm
A238FF2S12RH	305mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Portão fixo refere-se à tubulação na própria cerca, enquanto "estrutura do poste" refere-se a um poste na porta basculante.

Orientação para esquerda exibida no diagrama.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE