

Conjunto jumper de portão pré-fabricado com rabicho para aterramento



CARACTERÍSTICAS

Ideal para quando as conexões nVent ERICO Cadweld não puderem ser feitas a tubulações de alumínio ou a tubos de aço em paredes finas

Condutor do jumper é isolado

Ferragem em aço inoxidável incluída

Disponível em orientação para a esquerda ou para a direita

ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper;Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305);Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Acabamento: Tinned

Table 1/2

Número de catálogo	Orientação	Diâmetro fixo do portão, nominal	Diâmetro fixo do portão, real (Ø1)	Diâmetro da estrutura da coluna, nominal	Diâmetro da estrutura da coluna, real (Ø2)	Tamanho do condutor do jumper
A239FD2S241V 1LH	Lado esquerdo	3"	88.9mm	2"	60.5mm	4/0 filamentado
A239HB2S242Q 1RH	Lado direito	4"	114.3mm	1 1/4"	42.2mm	4/0 filamentado

Número de catálogo	Orientação	Diâmetro fixo do portão, nominal	Diâmetro fixo do portão, real (Ø1)	Diâmetro da estrutura da coluna,nominal	Diâmetro da estrutura da coluna, real (Ø2)	Tamanho do condutor do jumper
A239DC2S242C 4LH	Lado esquerdo	2"	60.5mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239EC2S242C 4LH	Lado esquerdo	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239EC2S242C 4RH	Lado direito	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239FC2S242C 2LH	Lado esquerdo	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239FC2S242C 2RH	Lado direito	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239HC2S182C 5LH	Lado esquerdo	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239HC2S182C 5RH	Lado direito	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239HC2S242C 10L	Lado esquerdo	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239HC2S242C 10R	Lado direito	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239HC2S242C 4LH	Lado esquerdo	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239HC2S242C 4RH	Lado direito	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239EB2S242Q 4RH	Lado direito	2 1/2"	73.2mm	1 1/4"	42.2mm	4/0 filamentado
A239EC2S182Q 6LH	Lado esquerdo	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado

Número de catálogo	Orientação	Diâmetro fixo do portão, nominal	Diâmetro fixo do portão, real (Ø1)	Diâmetro da estrutura da coluna,nominal	Diâmetro da estrutura da coluna, real (Ø2)	Tamanho do condutor do jumper
A239EC2S242G 8LH	Lado esquerdo	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239EC2S242Q 4LH	Lado esquerdo	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239EC2S242Q 4RH	Lado direito	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239FC2S122G 24R	Lado direito	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239FC2S242G 4LH	Lado esquerdo	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239FC2S242G 4RH	Lado direito	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239FC2S242G 5LH	Lado esquerdo	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239FC2S242G 5RH	Lado direito	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239FC2S242Q 10L	Lado esquerdo	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239FC2S242Q 2LH	Lado esquerdo	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239FC2S242Q 4LH	Lado esquerdo	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239FC2S242Q 4RH	Lado direito	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239FC2S242Q 8LH	Lado esquerdo	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado

Número de catálogo	Orientação	Diâmetro fixo do portão, nominal	Diâmetro fixo do portão, real (Ø1)	Diâmetro da estrutura da coluna,nominal	Diâmetro da estrutura da coluna, real (Ø2)	Tamanho do condutor do jumper
A239GC2S242Q 4LH	Lado esquerdo	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239GC2S242Q 4RH	Lado direito	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239HC2S182Q 6LH	Lado esquerdo	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239HC2S242G 30L	Lado esquerdo	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239HC2S242G 30R	Lado direito	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239HC2S242G 4LH	Lado esquerdo	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239HC2S242G 5LH	Lado esquerdo	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239HC2S242G 5RH	Lado direito	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239HC2S242Q 2LH	Lado esquerdo	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239HC2S242Q 2RH	Lado direito	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm	4/0 filamentado
A239FD2S242G 4LH	Lado esquerdo	3"	88.9mm	2"	60.5mm	4/0 filamentado
A239FD2S242G 4RH	Lado direito	3"	88.9mm	2"	60.5mm	4/0 filamentado
A239HD2S242Q 2LH	Lado esquerdo	4"	114.3mm	2"	60.5mm	4/0 filamentado

Número de catálogo	Orientação	Diâmetro fixo do portão, nominal	Diâmetro fixo do portão, real (Ø1)	Diâmetro da estrutura da coluna,nominal	Diâmetro da estrutura da coluna, real (Ø2)	Tamanho do condutor do jumper
A239HD2S242Q 2RH	Lado direito	4"	114.3mm	2"	60.5mm	4/0 filamentado
A239HD2S242Q 5LH	Lado esquerdo	4"	114.3mm	2"	60.5mm	4/0 filamentado
A239HD2S242Q 5RH	Lado direito	4"	114.3mm	2"	60.5mm	4/0 filamentado
A239KD2S242Q 4RH	Lado direito	6"	114.3mm	2"	60.5mm	4/0 filamentado

Table 2/2

Número de catálogo	Comprimento do jumper	Tamanho do condutor do cabo de aterramento	Comprimento do cabo de aterramento
A239FD2S241V1LH	609.6mm	#2 filamentado	305mm
A239HB2S242Q1RH	609.6mm	4/0 filamentado	305mm
A239DC2S242C4LH	609.6mm	1/0 filamentado	1219mm
A239EC2S242C4LH	609.6mm	1/0 filamentado	1219mm
A239EC2S242C4RH	609.6mm	1/0 filamentado	1219mm
A239FC2S242C2LH	609.6mm	1/0 filamentado	610mm
A239FC2S242C2RH	609.6mm	1/0 filamentado	610mm
A239HC2S182C5LH	457.2mm	1/0 filamentado	1524mm
A239HC2S182C5RH	457.2mm	1/0 filamentado	1524mm
A239HC2S242C10L	609.6mm	1/0 filamentado	3048mm

Número de catálogo	Comprimento do jumper	Tamanho do condutor do cabo de aterramento	Comprimento do cabo de aterramento
A239HC2S242C10R	609.6mm	1/0 filamentado	3048mm
A239HC2S242C4LH	609.6mm	1/0 filamentado	1219mm
A239HC2S242C4RH	609.6mm	1/0 filamentado	1219mm
A239EB2S242Q4RH	609.6mm	4/0 filamentado	1219mm
A239EC2S182Q6LH	457.2mm	4/0 filamentado	1829mm
A239EC2S242G8LH	609.6mm	2/0 filamentado	2438mm
A239EC2S242Q4LH	609.6mm	4/0 filamentado	1219mm
A239EC2S242Q4RH	609.6mm	4/0 filamentado	1219mm
A239FC2S122G24R	304.8mm	2/0 filamentado	7315mm
A239FC2S242G4LH	609.6mm	2/0 filamentado	1219mm
A239FC2S242G4RH	609.6mm	2/0 filamentado	1219mm
A239FC2S242G5LH	609.6mm	2/0 filamentado	1524mm
A239FC2S242G5RH	609.6mm	2/0 filamentado	1524mm
A239FC2S242Q10L	609.6mm	4/0 filamentado	3048mm
A239FC2S242Q2LH	609.6mm	4/0 filamentado	610mm
A239FC2S242Q4LH	609.6mm	4/0 filamentado	1219mm
A239FC2S242Q4RH	609.6mm	4/0 filamentado	1219mm
A239FC2S242Q8LH	609.6mm	4/0 filamentado	2438mm


Número de catálogo	Comprimento do jumper	Tamanho do condutor do cabo de aterramento	Comprimento do cabo de aterramento
A239GC2S242Q4LH	609.6mm	4/0 filamentado	1219mm
A239GC2S242Q4RH	609.6mm	4/0 filamentado	1219mm
A239HC2S182Q6LH	457.2mm	4/0 filamentado	1829mm
A239HC2S242G30L	609.6mm	2/0 filamentado	9144mm
A239HC2S242G30R	609.6mm	2/0 filamentado	9144mm
A239HC2S242G4LH	609.6mm	2/0 filamentado	1219mm
A239HC2S242G5LH	609.6mm	2/0 filamentado	1524mm
A239HC2S242G5RH	609.6mm	2/0 filamentado	1524mm
A239HC2S242Q2LH	609.6mm	4/0 filamentado	610mm
A239HC2S242Q2RH	609.6mm	4/0 filamentado	610mm
A239FD2S242G4LH	609.6mm	2/0 filamentado	1219mm
A239FD2S242G4RH	609.6mm	2/0 filamentado	1219mm
A239HD2S242Q2LH	609.6mm	4/0 filamentado	610mm
A239HD2S242Q2RH	609.6mm	4/0 filamentado	610mm
A239HD2S242Q5LH	609.6mm	4/0 filamentado	1524mm
A239HD2S242Q5RH	609.6mm	4/0 filamentado	1524mm
A239KD2S242Q4RH	609.6mm	4/0 filamentado	1219mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Portão fixo refere-se à tubulação na própria cerca, enquanto "estrutura do poste" refere-se a um poste na porta basculante.

Orientação para esquerda exibida no diagrama.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE