

Permutador de calor ar/ar, MIX



Os permutadores de calor ar/ar industriais proporcionam um arrefecimento de armários económico e de baixa manutenção.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Intervalo de temperatura ambiente: -5 °C a +55 °C

Acabamento: RAL 7035 para as versões de aço galvanizado

Conteúdo da embalagem: 1

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento do cabo:	3m
Frequência nominal:	50 – 60Hz
Material:	Aço Galvanizado
Grau de proteção:	IP54

Table 1/1

Número de catálogo	Capacidade Watts por °C	Capacidade Watts por °F	Tensão nominal	Altura	Largura	Profundidade
MIX22CX0B	22W	72W	115V	413mm	189mm	149mm
MIX36BX0B	36W	97W	230V	771mm	316mm	103mm
MIX50BX0B	50W	122W	230V	771mm	316mm	103mm
MIX22BX0B	22W	72W	230V	413mm	189mm	149mm
MIX36CX0B	36W	97W	115V	771mm	316mm	103mm
MIX50CX0B	50W	122W	115V	771mm	316mm	103mm
MIX80BX0B	80W	176W	230V	1260mm	317mm	148mm
MIX80CX0B	80W	176W	115V	1260mm	317mm	148mm

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE