

Mini refrigerador industrial, TCW



O mini refrigerador de água industrial fornece precisão e fiabilidade num design compacto com saídas de 900 W a 4450 W. A vasta gama de acessórios e opções permite obter múltiplas configurações de refrigeradores.

CARACTERÍSTICAS

Limites da temperatura ambiente para funcionamento: +15 °C a +45 °C

Nível de pressão sonora [dB(A)]: 56 | 57

"Ligações para líquidos de ENTRADA/SAÍDA (mm): 1/2""

Capacidade do depósito de armazenamento (l): 10

Tipo de bomba: Periférica

Tensão de alimentação secundária (V): 230 V AC

Gás refrigerante (HFC): R134A

Precisão da temperatura (K): +/-2

Tipo de fluido: Água

Intervalo de temperatura do fluido ajustável: +8 °C a +25 °C

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1						
Número de catálogo	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Tensão nominal	Frequência nominal	Refrigerante
TCW08	900W	1100W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a
TCW12	1600W	1900W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a
TCW19	2200W	2550W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a
TCW31	3000W	3450W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a
TCW41	3900W	4450W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Nota: Os itens são personalizados; contacte a nVent para configurar.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE